

パンチ

多穴パンチ / 電動多穴パンチ / パンチ&ステープラー

多穴パンチ

A4用紙がびたりと置けるワイドなテーブル!!

KON MODEL 320-30 (バインダー用26穴・30穴パンチ)
KON MODEL 320-22 (データバインダー用22穴パンチ)



320-30
税抜価格 ¥58,300
320-22
税抜価格 ¥57,200



- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

KON MODEL PN-1/30 (バインダー用26穴・30穴パンチ)
KON MODEL PN-1/22 (データバインダー用22穴パンチ)



PN-1/30
税抜価格 ¥85,800
PN-1/22
税抜価格 ¥84,700



- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

- 26穴と30穴の切り替えはレバー操作(320-30 PN-1/30)
- パンチカスは一目で分かります(320-22・30 PN-1/22・30)

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	穿孔能力	JANコード	梱包単位
320-30	W364 × D235 × H130mm	5.1Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	18枚	固定式(A4・B5)	18枚	4571104700333	1/4
320-22	(ハンドル部高さ290mm)		4.5mm	12.7mm		18枚	ストックフォーム対応の固定式	18枚	4571104700340	
PN-1/30	W364 × D315 × H130mm	7.8Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	30枚	固定式(A4・B5)	30枚	4571104700357	1/2
PN-1/22			(ハンドル部高さ398mm)	4.5mm		12.7mm	30枚	ストックフォーム対応の固定式	30枚	

・穴径6.0mm,ピッチ25.9mm,奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL 320/10H
・穴径6.0mm,ピッチ25.9mm,奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL PN-1/10H
・穴径5.5mm,ピッチ19.0mm,奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL 320/15H
・穴径5.5mm,ピッチ19.0mm,奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL PN-1/15H もございます。

ワイド型パンチ

フィルムの穴あけパンチに!!大型版(住宅地図など)の穴あけパンチに!! KON MODEL 3200(受注生産品)

電動多穴パンチ

ボタン一つで楽々パンチ!!



PN-1E/30
税抜価格 ¥260,000

PN-1E/22
税抜価格 ¥258,000

KON MODEL PN-1E/30 (バインダー用26穴・30穴パンチ)
KON MODEL PN-1E/22 (データバインダー用22穴パンチ)



- ロングライフ

- 26穴と30穴の切り替えはレバー操作(PN-1E/30)
- パンチブロックの交換で26穴・30穴⇄22穴へ変更可能

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	穿孔時間	ゲージ	梱包単位	電源
PN-1E/30	W325 × D373 × H190mm	約19Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	30枚	1.4秒/回(50Hz)	固定式(A4・B5)	1台	AC100V 50/60Hz
PN-1E/22			4.5mm	12.7mm			1.1秒/回(60Hz)	ストックフォーム 対応の固定式		

・穴径6.0mm,ピッチ80.0mm,奥行き 8.0mmの 4穴仕様 KON MODEL PN-1E/4H
・穴径6.0mm,ピッチ25.9mm,奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL PN-1E/10H
・穴径5.5mm,ピッチ19.0mm,奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL PN-1E/15H もございます。

「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。