



品名	ステンソケットストレート		ステンハーフソケット		ステンJISソケットストレート	
記号	S		HS		JS	
形状						
呼び径 (B)	D	L	D	L	D	L
1/8	13.8	20	13.8	12		
1/4	17	25	17	15	19	27
3/8	21	26	21	16	23	28
1/2	25	33	25	20	28	37
3/4	31	36	31	21	34.5	39
1	38	43	38	25	41.5	46
1 1/4	47	48	47	28	51	51
1 1/2	53	48	53	28	58	51
2	66	56	66	34	70	60
2 1/2	82	65	82	39		
3	95	70	95	42		
4	121	84	121	50		

品名	ステンテーパソケット		ステンハーフテーパソケット		ステンソケットストレート	
記号	TS		HTS		MS	
形状						
呼び径 (B)	D	L	D	L	D	L
1/8	15	23			13.8	20
1/4	19	29	19	18	17	25
3/8	22	30	22	18	21	26
1/2	27	38	27	21	25	33
3/4	33	40	33	21	31	36
1	40	45	40	25	38	43
1 1/4	49	51	49	27	47	48
1 1/2	55.5	54	55.5	27	53	48
2	68	64	68	32	66	56
2 1/2	83	73			82	65
3	97	81			95	70
4	125	93			121	84

■ は、SUS316です。 単位：mm

