

精密角形水準器

JIS B7510, A級 Stock No. 504-A

GRADE A. PRECISION SQUARE LEVEL

- ・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。
- ・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室 (chamber) を有しております。
- ・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。
- ・底面に対し、各面の平行・直角度の精度が確保されています。



| コードNo. | 呼 び | 寸 法 (L×H×W mm) | 感度 (mm/m) | 質量 (kg) |
|--------|-----|-------------------|--------------|------------|
| AA151 | 150 | 150×150×40 | 0.02 | 1.3 |
| AA152 | | | 0.05 | |
| AA153 | | | 0.1 | |
| AA201 | 200 | 200×200×43 | 0.02 | 3.3 |
| AA202 | | | 0.05 | |
| AA203 | | | 0.1 | |
| AA251 | 250 | 250×250×45 | 0.02 | 4.7 |
| AA252 | | | 0.05 | |
| AA253 | | | 0.1 | |
| AA301 | 300 | 300×300×50 | 0.02 | 6.0 |
| AA302 | | | 0.05 | |
| AA303 | | | 0.1 | |

精密平形水準器

JIS B7510, A級 Stock No. 506-A

GRADE A. PRECISION FLAT LEVEL

- ・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。
- ・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室 (chamber) を有しております。
- ・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。
- ・本体両側面に熱不導体板が取り付けられております。



〔150・200〕

| コードNo. | 呼 び | 寸 法 (L×W×H mm) | 感度 (mm/m) | 質量 (kg) |
|--------|-----|-------------------|--------------|------------|
| AC151 | 150 | 150×44×42 | 0.02 | 1.0 |
| AC152 | | | 0.05 | |
| AC153 | | | 0.1 | |
| AC201 | 200 | 200×46×42 | 0.02 | 1.4 |
| AC202 | | | 0.05 | |
| AC203 | | | 0.1 | |
| AC251 | 250 | 250×46×42 | 0.02 | 1.6 |
| AC252 | | | 0.05 | |
| AC253 | | | 0.1 | |
| AC301 | 300 | 300×50×42 | 0.02 | 1.8 |
| AC302 | | | 0.05 | |
| AC303 | | | 0.1 | |

角形水準器 (工作用)

Stock No. 504-B

SQUARE LEVEL

- ・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
- ・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。
- ・底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。



| コードNo. | 呼 び | 寸 法 (L×H×W mm) | 感度 (mm/m) | 質量 (kg) |
|--------|-----|-------------------|--------------|------------|
| AB101 | 100 | 100×100×36 | 0.02 | 1.1 |
| AB102 | | | 0.05 | |
| AB103 | | | 0.1 | |
| AB151 | 150 | 150×150×40 | 0.02 | 1.3 |
| AB152 | | | 0.05 | |
| AB153 | | | 0.1 | |
| AB201 | 200 | 200×200×43 | 0.02 | 3.3 |
| AB202 | | | 0.05 | |
| AB203 | | | 0.1 | |
| AB251 | 250 | 250×250×45 | 0.02 | 4.7 |
| AB252 | | | 0.05 | |
| AB253 | | | 0.1 | |
| AB301 | 300 | 300×300×47 | 0.02 | 6.0 |
| AB302 | | | 0.05 | |
| AB303 | | | 0.1 | |