

# グリップテープ



GTU-BK ブラック



GTU-R レッド



GTU-O オレンジ



GTW-U 梅



GTW-S 桜



GTW-N 波



GTC-BK ブラック



GTC-S シルバー



GTM-GR グレー



GTM-GN グリーン



GTA-Z ゼブラ



GTA-T 虎



GTS-BK ブラック



GTS-GN グリーン



GTS-BL ブルー

品番	タイプ	カラー	梱包単位 (枚)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
GTU-BK	薄手	ブラック	5	150005	510
GTU-R	薄手	レッド	5	151118	510
GTU-O	薄手	オレンジ	5	151026	510
<b>新</b> GTW-U	和柄文様	梅	5	150531	650
<b>新</b> GTW-S	和柄文様	桜	5	150517	650
<b>新</b> GTW-N	和柄文様	波	5	150524	650
GTC-BK	チェック	ブラック	5	150104	650
GTC-S	チェック	シルバー	5	150128	650
GTM-GR	迷彩	グレー	5	150227	650
GTM-GN	迷彩	グリーン	5	150203	650
GTA-Z	アニマル	ゼブラ	5	150319	650
GTA-T	アニマル	虎	5	150326	650
GTS-BK	衝撃吸収	ブラック	5	150401	695
GTS-GN	衝撃吸収	グリーン	5	150418	695
GTS-BL	衝撃吸収	ブルー	5	150425	695

※パッケージ寸法(mm)  
 GTW・GTU・GTC・GTM・GTA/220×60×6  
 GTS/220×60×20

## ● グリップ

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。

## ● 吸汗・速乾

テープ表面のミクロの穴が、汗を素早く吸収し、汗による滑りを防ぎます。


## ● クッション

振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。

## ● 衝撃吸収

衝撃吸収タイプには、3.5mm厚のポリウレタンスポンジを追加。  
 またパンチ穴が汗の吸収をさらに促進させます。

### ● 薄手・和柄文様・チェック・迷彩・アニマルタイプ



### ● 衝撃吸収タイプ



# ハンマー グリップテープ

## ハンマー

樹脂・ゴム

非鉄・金型用

ステンレス・チタン

鉄工用

溶接用

点検用

鋸金用

建築土木用

電気工事用

パール

PXブランド

落下防止コード

**グリップテープ**

クサビ・木柄

## 荷締機

ベルトスリング

タイトロン

タナガード

パレットベルト

レバーホイスト

ワイヤー荷締機

網絡・引張りワイヤー

ロープラチェット

## 吊具

ベルトスリング

ワイヤースリング

チェーンホイスト

電動ホイスト

フック・リング

シャックル

2点・4点吊りスリング

モッコ・特殊仕様品

油圧ジャッキ

## キャスター

中荷重用

重荷重用

軽荷重用

車輪