

両口ハンマー



- 材質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 44~50°
- 木柄 含水率14%以下の良質の樫を使用。

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
OHW-1 1/2	#1 1/2	300	30 89	0.6	0.7	6/24	126161	2,240
OHW-2	#2	300	37 105	0.9	1.0	6/12	120015	2,605
OHW-2 1/2	#2 1/2	360	40 112	1.1	1.3	6/12	121029	3,225
OHW-3	#3	360	42 118	1.3	1.5	6/12	120039	3,225
OHW-3 1/2	#3 1/2	360	45 125	1.5	1.7	6/12	121043	3,225
OHW-4	#4	440	47 130	1.8	2.0	6/12	121050	4,275
OHW-5	#5	440	50 140	2.2	2.4	6/12	121067	5,085
OHW-6	#6	820	55 148	2.7	3.2	6	121074	6,490
OHW-8	#8	900	59 162	3.6	4.2	6	121081	8,035
OHW-10	#10	900	62 180	4.5	5.1	6	121098	9,590
OHW-12	#12	900	66 190	5.4	6.0	4	121104	10,955
OHW-14	#14	900	70 198	6.3	6.9	4	121111	17,745
OHW-15	#15	900	72 201	6.7	7.3	4	121128	17,745
OHW-16	#16	900	74 205	7.2	7.8	4	121135	23,870
OHW-18	#18	900	77 212	8.1	8.7	4	121142	27,945
OHW-20	#20	900	80 214	9.0	9.6	4	121159	33,015
OHW-22	#22	900	83 225	9.9	10.5	2	121166	37,520
OHW-25	#25	900	85 234	11.2	11.8	2	121173	43,765
OHW-30	#30	900	90 249	13.5	14.1	2	121180	59,390

【木柄】交換木柄はP67、クサビはP.64
 ※#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色 #4以上はショット仕上げ
 ※#6~#12まではグリップ付
 ※P.46の両口ハンマーと同じ商品です。

G両口ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。強打撃用。

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
OHW-2G	#2	300	37 105	0.9	1.1	6	121517	4,055
OHW-3G	#3	360	42 118	1.3	1.6	6	121531	4,950
OHW-4G	#4	450	47 130	1.8	2.1	6	121555	6,745
OHW-5G	#5	450	50 140	2.2	2.5	6	121562	7,480
OHW-6G	#6	860	55 148	2.7	3.6	6	121579	12,760
OHW-8G	#8	860	59 162	3.6	4.5	6	121586	14,105
OHW-10G	#10	860	62 180	4.5	5.4	6	121593	14,890
OHW-12G	#12	860	66 190	5.4	6.3	4	121609	15,565

【使用温度】-20℃~50℃
 【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社にて行います。
 ※P.46のG両口ハンマーと同じ商品です。
 ※柄の短いショートタイプも製作できます。P.46に掲載。

ライト両口ハンマー (PP柄)



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
OHW-2LT	#2	280	37 105	0.9	1.0	6/12	121234	2,720
OHW-3LT	#3	300	42 118	1.3	1.5	6/12	121258	3,375
OHW-4LT	#4	375	47 130	1.8	2.0	6	121265	4,445
OHW-5LT	#5	375	50 140	2.2	2.4	6	121272	5,250
新 OHW-6LT	#6	850	55 148	2.7	3.4	6	121289	8,820
新 OHW-8LT	#8	850	59 162	3.6	4.3	6	121296	9,450
新 OHW-10LT	#10	850	62 180	4.5	5.2	6	121302	10,290

【使用温度】-10℃~50℃
 ※P.47のライト両口ハンマーと同じ商品です。

スチール両口ハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- 接続ワイヤーをパイプ柄のエッジによる切断から護るアルミ製スリーブ付です。

品番	呼称	全長(mm)	頭寸法(mm) 対辺 長さ	頭重量(kg)	全重量(kg)	梱包単位(本)	JANコード 4963360	標準価格(円)
OHW-2SP	#2	280	37 103	0.9	1.2	6	121418	3,465
OHW-3SP	#3	280	41 116	1.3	1.6	6	121432	4,095

【使用温度】-20℃~50℃
 ※P.47のスチール両口ハンマーと同じ商品です。

ハンマー

- 樹脂・ゴム
- 非鉄・金型用
- ステンレス・チタン
- 鉄工用
- 溶接用
- 点検用
- 鋸金用
- 建築土木用
- パール
- 電気工事用
- PXブランド
- 落下防止コード
- グリップテープ
- クサビ・木柄

荷締機

- ラッシングベルト
- タイトロン
- タナガード
- パレットベルト
- レバーホイスト
- ワイヤー荷締機
- ロープラチェット

吊具

- ベルトスリング
- ワイヤースリング
- チェーンホイスト
- 電動ホイスト
- フック・リング
- シャックル
- 2点・4点吊りスリング
- モック・特殊仕様品
- 油圧ジャッキ

キャスター

- 中荷重用
- 重荷重用
- 軽荷重用
- 車輪