

汎用型ケーブルクランプ 一覧表

型 式		適合電線径 (mm)				取付穴径 (mm)	ページ番号
		1 段目	2 段目	3 段目	4 段目		
キャブコン	OA-05	φ 3.5 ~ 4.5	φ 4 ~ 6	φ 6 ~ 8	—	φ 17	B1-67
	OA-1	φ 4 ~ 5.5	φ 5.5 ~ 8	φ 8 ~ 10	φ 10 ~ 12	φ 21	
	OA-15	φ 6 ~ 7	φ 7 ~ 11	φ 11 ~ 14	φ 14 ~ 16	φ 28	
	OA-2	φ 9 ~ 11	φ 11 ~ 14	φ 14 ~ 17	φ 17 ~ 19	φ 33.5	
	OA-S1	φ 6 ~ 8	φ 8 ~ 10	φ 10 ~ 12	—	φ 21	
薄鋼電線管用	OA-1 ウス	φ 4 ~ 5.5	φ 5.5 ~ 8	φ 8 ~ 10	φ 10 ~ 12	—	B1-69
小型バルブ用	OA-SD	φ 4 ~ 5	φ 6 ~ 8	φ 8 ~ 10	—	—	B1-71