

ACサーボシステム 1Sシリーズ

エンコーダケーブル(屈曲ケーブル)

適用サーボモータ		形式	標準価格(¥)
100V 200V	3000r/minモータ 50W、100W、 200W、400W、 750W	3m 形R88A-CR1A003CF	20,500
		5m 形R88A-CR1A005CF	29,000
		10m 形R88A-CR1A010CF	41,000
		15m 形R88A-CR1A015CF	44,000
		20m 形R88A-CR1A020CF	58,500
		30m 形R88A-CR1A030CF	87,000
		40m 形R88A-CR1A040CF	179,000
		50m 形R88A-CR1A050CF	225,000
200V 400V	200V : 3000r/min モータ 1kW以上 3kW以下 2000r/minモータ 1000r/minモータ 400V : 3000r/min モータ 3kW以下 2000r/minモータ 1000r/min モータ	3m 形R88A-CR1B003NF	29,000
		5m 形R88A-CR1B005NF	35,500
		10m 形R88A-CR1B010NF	52,000
		15m 形R88A-CR1B015NF	68,500
		20m 形R88A-CR1B020NF	85,000
		30m 形R88A-CR1B030NF	117,000
		40m 形R88A-CR1B040NF	191,000
		50m 形R88A-CR1B050NF	230,000
200V 400V	3000r/min モータ 4kW以上 1500r/min モータ	3m 形R88A-CR1B003VF	29,000
		5m 形R88A-CR1B005VF	35,500
		10m 形R88A-CR1B010VF	52,000
		15m 形R88A-CR1B015VF	68,500
		20m 形R88A-CR1B020VF	85,000
		30m 形R88A-CR1B030VF	117,000
		40m 形R88A-CR1B040VF	191,000
		50m 形R88A-CR1B050VF	230,000

ブレーキケーブル(屈曲ケーブル)

適用サーボモータ		形式	標準価格(¥)
100V 200V	3000r/minモータ * 100W、200W、 400W、750W	3m 形R88A-CA1A003BF	12,500
		5m 形R88A-CA1A005BF	17,200
		10m 形R88A-CA1A010BF	25,000
		15m 形R88A-CA1A015BF	33,000
		20m 形R88A-CA1A020BF	40,500
		30m 形R88A-CA1A030BF	56,000
		40m 形R88A-CA1A040BF	124,000
		50m 形R88A-CA1A050BF	151,000

*50W モータは適用サーボモータの対象外です。組み合わせの際は注意してください。

モータ動力ケーブル(屈曲ケーブル)

適用サーボモータ		ブレーキ線なし		ブレーキ線付き	
		形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
100V 200V	3000r/min モータ * 100W、200W、400W、750W	3m 形R88A-CA1A003SF	16,100	—	—
		5m 形R88A-CA1A005SF	20,500	—	—
		10m 形R88A-CA1A010SF	36,500	—	—
		15m 形R88A-CA1A015SF	44,000	—	—
		20m 形R88A-CA1A020SF	58,500	—	—
		30m 形R88A-CA1A030SF	87,000	—	—
		40m 形R88A-CA1A040SF	183,000	—	—
		50m 形R88A-CA1A050SF	225,000	—	—
200V	3000r/min モータ1kW 2000r/min モータ1kW 1000r/min モータ900W	3m 形R88A-CA1B003SF	24,000	形R88A-CA1B003BF	42,000
		5m 形R88A-CA1B005SF	32,500	形R88A-CA1B005BF	54,500
		10m 形R88A-CA1B010SF	54,500	形R88A-CA1B010BF	86,000
		15m 形R88A-CA1B015SF	75,500	形R88A-CA1B015BF	118,000
		20m 形R88A-CA1B020SF	95,500	形R88A-CA1B020BF	148,000
		30m 形R88A-CA1B030SF	135,000	形R88A-CA1B030BF	205,000
		40m 形R88A-CA1B040SF	340,000	形R88A-CA1B040BF	485,000
		50m 形R88A-CA1B050SF	415,000	形R88A-CA1B050BF	590,000
200V	3000r/min モータ 1.5kW 2000r/min モータ 1.5kW	3m 形R88A-CA1C003SF	24,000	形R88A-CA1C003BF	46,000
		5m 形R88A-CA1C005SF	32,500	形R88A-CA1C005BF	59,500
		10m 形R88A-CA1C010SF	54,500	形R88A-CA1C010BF	94,000
		15m 形R88A-CA1C015SF	75,500	形R88A-CA1C015BF	129,000
		20m 形R88A-CA1C020SF	95,500	形R88A-CA1C020BF	163,000
		30m 形R88A-CA1C030SF	135,000	形R88A-CA1C030BF	225,000
		40m 形R88A-CA1C040SF	335,000	形R88A-CA1C040BF	495,000
		50m 形R88A-CA1C050SF	410,000	形R88A-CA1C050BF	605,000

*50Wモータは適用サーボモータの対象外です。組み合わせの際は注意してください。