






■種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先にお問い合わせください。)

E3Tシリーズ／本体(M2取り付けタイプ)

赤色光

検出方式	形状	接続方式	検出距離	動作モード	型式		標準価格(¥)
					NPN出力	PNP出力	
透過形(投光器+受光器) *1 *2		コード引出しタイプ(2m)	1m (感度調整ユニット使用可能)	入光時ON	○E3T-ST11 2M*5	○E3T-ST13 2M*5	9,850
				しゃ光時ON	○E3T-ST12 2M*5	○E3T-ST14 2M*5	
			300mm	入光時ON	○E3T-ST21 2M	○E3T-ST23 2M	
			しゃ光時ON	○E3T-ST22 2M	○E3T-ST24 2M		
	500mm		入光時ON	○E3T-FT11 2M	○E3T-FT13 2M		
			しゃ光時ON	○E3T-FT12 2M	○E3T-FT14 2M		
回歸反射形		付属反射板E39-R4使用時 200mm[30mm]*3	入光時ON	○E3T-SR41 2M*3 *5	○E3T-SR43 2M*4 *5	9,850	
		E39-R37-CA使用時 100mm[10mm]*3	しゃ光時ON	○E3T-SR42 2M*3 *5	○E3T-SR44 2M*4 *5		
拡散反射形		5~30mm	入光時ON	○E3T-FD11 2M*5	○E3T-FD13 2M*5	9,250	
			しゃ光時ON	○E3T-FD12 2M*5	○E3T-FD14 2M*5		
限定反射形		5~15mm	入光時ON	○E3T-SL11 2M*5	○E3T-SL13 2M*5	9,850	
			しゃ光時ON	○E3T-SL12 2M*5	○E3T-SL14 2M*5		
		5~30mm	入光時ON	○E3T-SL21 2M*5	○E3T-SL23 2M*5	9,500	
			しゃ光時ON	○E3T-SL22 2M*5	○E3T-SL24 2M*5		
BGS反射形		1~15mm	入光時ON	○E3T-FL11 2M*5	○E3T-FL13 2M*5	11,500	
			しゃ光時ON	○E3T-FL12 2M*5	○E3T-FL14 2M*5		
		1~30mm	入光時ON	○E3T-FL21 2M*5	○E3T-FL23 2M*5		
			しゃ光時ON	○E3T-FL22 2M*5	○E3T-FL24 2M*5		

注. M2取り付けタイプの取り付け穴の材質はステンレス(SUS301)です。  
 \*1. 投光器の形式は、表中のセット形式に「L」が加わった表記となります。例: E3T-ST11-L 2M 受光器の形式は、表中のセット形式に「D」が加わった表記となります。例: E3T-ST11-D 2M 投光器または受光器単体のご注文も承ります。(一部機種は、改造対応となります。)納期についてはお取引先にお問い合わせください。  
 \*2. 赤外光タイプもご用意しています。詳細は、当社(www.fa.omron.co.jp/)をご覧ください。  
 \*3. センサと反射板間の距離は、[ ]内の数値以上離して設定してください。  
 \*4. 反射板E39-R37-CA付属タイプ、反射板付属なしタイプをご用意しています。 E39-R37-CA付属タイプ: E3T-SR4□-S(標準価格: ¥9,850) 反射板付属なしタイプ: E3T-SR4□-C(標準価格: ¥9,600) 納期についてはお取引先にお問い合わせください。  
 \*5. ロボット(耐屈曲)コードタイプを準備しています。形式にRがつかます。(例: 形E3T-ST11R 2M) 納期についてはお取引先にお問い合わせください。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

フリー通話 **0120-919-066**

携帯電話・IP電話などではご利用いただけませんので、右記の電話番号へおかけください。

055-982-5015 (通話料がかかります)

受付時間: 9:00~19:00(12/31~1/3を除く)

オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

受付時間: 平日9:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

\*受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ: 納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。緊急時のご購入にもご利用ください。 [www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌にオープン価格の記載がある商品については、標準価格を決めていません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内外、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。
- 規格認証/適合対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「規格認証/適合」をご覧ください。

オムロン商品のご寿命は