

種類／標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。)

本体

監視タイプ	劣化度/劣化度1	劣化度2	電源電圧	形式	標準価格(¥)
電流総合診断タイプ	●	●	AC100-240V	◎形K6CM-CI2MA-EIP	オープン価格
	●	●	AC/DC24V	◎形K6CM-CI2MD-EIP	
	●		AC100-240V	◎形K6CM-CIMA-EIP	
	●		AC/DC24V	◎形K6CM-CIMD-EIP	

注. 形K6CM-CIMは劣化度、形K6CM-CI2Mは劣化度1と劣化度2の特徴量を計測します。形K6CM-CIMの劣化度は劣化度1と同じです。それぞれの違いは、ユーザーズマニュアル(SGTE-720)を参照ください。

CT(別売)

定格一次側電流	適用形式	形式	標準価格(¥)
5A	形K6CM-CI	◎形K6CM-CICB005	10,000
25A		◎形K6CM-CICB025	12,000
100A		◎形K6CM-CICB100	14,000
200A		◎形K6CM-CICB200	16,000
400A		◎形K6CM-CICB400	20,000
600A		◎形K6CM-CICB600	22,000

注. 組み合わせは本体1台につきセンサ1台です。CTには接続用ケーブルが付属されています。適用するモータの電流値が計測範囲内となるCTを選定してください。電流値の計算は21ページのテクニカルデータをご参照ください。

EtherNet/IP通信ケーブル推奨品

カテゴリ5以上のSTPケーブル(シールド付ツイストペアケーブル)を使用します。

コネクタ付ケーブル

商品名称	メーカー	ケーブル長(m)	形式	標準価格(¥)	お問合せ先
サイズ・線心数(対数): AWG26 × 4P ケーブルシース材質: LSZH *2 	オムロン株式会社	0.3	◎形XS6W-6LSZH8SS30CM-Y	3,000	オムロン株式会社 カスタマ サポートセンタ TEL: 0120-919-066
		0.5	◎形XS6W-6LSZH8SS50CM-Y	3,200	
		1	◎形XS6W-6LSZH8SS100CM-Y	3,250	
		2	◎形XS6W-6LSZH8SS200CM-Y	3,550	
		3	◎形XS6W-6LSZH8SS300CM-Y	3,900	
		5	◎形XS6W-6LSZH8SS500CM-Y	4,550	
サイズ・線心数(対数): AWG22 × 2P 	オムロン株式会社	0.3	◎形XS5W-T421-AMD-K	6,050	
		0.5	◎形XS5W-T421-BMD-K	6,150	
		1	◎形XS5W-T421-CMD-K	6,500	
		2	◎形XS5W-T421-DMD-K	7,150	
		5	◎形XS5W-T421-GMD-K	9,100	
		10	◎形XS5W-T421-JMD-K	12,100	

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。

堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。

詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号: CDJC-006)をご参照ください。

*2. 制御盤内配線用のLow Smoke Zero Halogenケーブル。

*3. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。形式末尾が、緑色は「-G」、青色は「-B」に変わります。

ケーブル/コネクタ

部品名	メーカー	形式	お問合せ先
ケーブル	日立金属株式会社	NETSTAR-C5E SA 0.5×4P*	鐘通株式会社 企画部 TEL: 075-662-0996
RJ45コネクタ	パンドウイットコーポレーション	MPS588-C*	パンドウイットコーポレーション 日本支社 大阪支店

*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

産業用スイッチングハブ(推奨品)

商品名称	形状	仕様			形式	標準価格(¥)
		機能	ポート数	故障検知機能		
産業用スイッチングハブ 		優先度制御(QoS): EtherNet/IPの制御 データ優先 故障検知: ブロードキャストストーム・ LSI異常検知 10/100BASE-TX、Auto-Negotiation	3	×	◎形W4S1-03B	15,800
			5	×	◎形W4S1-05B	26,500
			5	○	◎形W4S1-05C	31,500