

放熱器一体の小型、スリムタイプ
三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ。
DINレール取り付け可能で、
設置工数の削減を支援。
(DINレール取り付けタイプ)



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト
(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

- RoHS対応。
- サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。
(当社試験条件による)
- 三相一体型構造でスリム化を実現。
- 形状はDINレール取り付けタイプとねじ取り付けタイプを用意。
- DINレール取り付けタイプはDINレール取り付け構造を標準化。
(適合DINレール：TR35-15Fe(IEC60715))
- UL、CSA、EN規格(TÜV認定)を取得。

⚠ 「形G3PE 共通の注意事項」をご覧ください。

種類 / 標準価格 (○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先にお問い合わせください。)

本体

●放熱器一体型

電源相数	絶縁方式	動作表示灯	入力の定格電圧	ゼロクロス機能	タイプ	出力の適用負荷 *1	素子数	形式	標準価格(¥)
三相	フォト・トライアック・カブラ	有(黄色)	DC12~24V	有	DINレール取り付けタイプ *2	15A AC100~240V	3	○形G3PE-215B-3N DC12-24	17,400
							2	○形G3PE-215B-2N DC12-24	15,100
						25A AC100~240V	3	○形G3PE-225B-3N DC12-24	19,700
							2	○形G3PE-225B-2N DC12-24	17,400
						35A AC100~240V	3	○形G3PE-235B-3N DC12-24	25,500
							2	○形G3PE-235B-2N DC12-24	19,700
						45A AC100~240V	3	○形G3PE-245B-3N DC12-24	35,000
							2	○形G3PE-245B-2N DC12-24	23,500
						15A AC200~480V	3	○形G3PE-515B-3N DC12-24	19,100
							2	形G3PE-515B-2N DC12-24	16,200
						25A AC200~480V	3	○形G3PE-525B-3N DC12-24	22,000
							2	○形G3PE-525B-2N DC12-24	19,100
					35A AC200~480V	3	○形G3PE-535B-3N DC12-24	29,500	
						2	形G3PE-535B-2N DC12-24	21,500	
					45A AC200~480V	3	○形G3PE-545B-3N DC12-24	39,500	
						2	○形G3PE-545B-2N DC12-24	25,500	
					ねじ取り付けタイプ	15A AC100~240V	3	○形G3PE-215B-3 DC12-24	15,100
							2	○形G3PE-215B-2 DC12-24 *3	9,600
						25A AC100~240V	3	○形G3PE-225B-3 DC12-24	19,700
							2	○形G3PE-225B-2 DC12-24	13,400
						35A AC100~240V	3	○形G3PE-235B-3 DC12-24	25,500
							2	○形G3PE-235B-2 DC12-24	16,800
						45A AC100~240V	3	○形G3PE-245B-3 DC12-24	35,000
							2	○形G3PE-245B-2 DC12-24	20,500
15A AC200~480V	3	○形G3PE-515B-3 DC12-24	19,100						
	2	○形G3PE-515B-2 DC12-24 *3	16,200						
25A AC200~480V	3	○形G3PE-525B-3 DC12-24	22,000						
	2	○形G3PE-525B-2 DC12-24	19,100						
35A AC200~480V	3	○形G3PE-535B-3 DC12-24	29,500						
	2	形G3PE-535B-2 DC12-24	21,500						
45A AC200~480V	3	○形G3PE-545B-3 DC12-24	39,500						
	2	○形G3PE-545B-2 DC12-24	25,500						

*1.周囲温度により異なります。詳細は特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

*2.適合DINレールはTR35-15Fe(IEC60715)です。詳細は形G3PE 共通の注意事項の「●設置・取り付けについて」を参照ください。

*3.DINレール取り付け、ねじ取り付け共用タイプ