

形Vマイクロスイッチを内蔵し、 業務・民生機器に対応

- ・モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。
- ・操作部色は6種類を用意。
- ・マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。



⚠ 「押ボタンスイッチ／表示灯 共通の注意事項」および4ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先弊社にお問い合わせください。)

分類	操作部形状	出力数	操作部の色						標準価格 (¥)
			青(-A)	黒(-B)	緑(-G)	赤(-R)	白(-W)	黄(-Y)	
モーメンタリ 動作		1 * 1	◎形VAQ-4A-K	◎形VAQ-4B-K	◎形VAQ-4G-K	◎形VAQ-4R-K	◎形VAQ-4W-K	◎形VAQ-4Y-K	435
		1 * 2	形VAQ-4A-L	◎形VAQ-4B-L	◎形VAQ-4G-L	◎形VAQ-4R-L	形VAQ-4W-L	◎形VAQ-4Y-L	570
		2 * 2	◎形2VAQ-4A	◎形2VAQ-4B	◎形2VAQ-4G	◎形2VAQ-4R	◎形2VAQ-4W	◎形2VAQ-4Y	665
ロック式	*2	1 * 2	形VAQR-4A	◎形VAQR-4B	形VAQR-4G	◎形VAQR-4R	形VAQR-4W	—	455

- *1. 操作部は抜き差し式です。
*2. 操作部はねじ込み式です。

定格／性能

■定格

項目 内蔵スイッチ	定格電圧 (V)	無誘導負荷(A)		誘導負荷(A)	
		抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷
形V-15-1A5	AC125	15	2	10	3
	250	15	2	10	3
	DC 8	15	4	10	6
	30	10	4	10	4
	125	0.6	0.1	0.6	0.1
	250	0.3	0.05	0.3	0.05

- 注1. 上記数値は定常電流を示します。
 2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
 3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものです。
 4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものです。
 5. 上記は、以下の条件で試験を行った場合です。
 (1) 周囲温度：20±2℃
 (2) 周囲湿度：65±5%RH
 (3) 操作ひん度：20回/min