

A22NN
押ボタンスイッチ

A22NN
セレクタスイッチ

A22NN
キー形セレクタスイッチ

M22N
表示灯

A30NN
押ボタンスイッチ

A30NN
セレクタスイッチ

A30NN
キー形セレクタスイッチ

単品(共用)

工具
アクセサリ

正しくお使い

押ボタンスイッチ A22NN/A22NL

φ22mm 押ボタンスイッチ
短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現
簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加



NEW

- 作業性
 - ・配線方向変更で配線部の視認性アップ(プッシュインPlus端子台タイプ)
 - ・丸形圧着端子に対応した、端子ねじホールドオン構造(ねじ端子台タイプ)
 - ・スイッチユニットを積み重ねた場合においても端子の増締めが可能(ねじ端子台タイプ)
 - ・スイッチユニットの方向性をなくして組立が容易
- 小型化
 - ・配線方向を変更し横スペース不要(プッシュインPlus端子台タイプ)
 - ・短胴設計
 - ・形A22NL(照光タイプ)でも形A22NN(非照光タイプ)と同サイズ
- 安全性
 - ・確実かつ簡単に操作できるロックレバー機構を採用
 - ・フィンガープロテクト構造により安全性を追求
 - ・配線の緩みの発生がなく、メンテナンスフリーを実現(プッシュインPlus端子台タイプ)
- 品揃え
 - ・グローバル商品としての安全規格/電圧仕様対応
 - ・φ22.3、φ25.5の2種類のパネル加工寸法に取付可能
 - ・ボタン、ベゼルにおいて色/形状/材質ともに豊富な品揃え
 - ・保護構造として、IP66、NEMA 4X、13に準拠

⚠ 「押ボタンスイッチ/表示灯 共通の注意事項」および88ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

ボタンの色

		赤	緑	黄	白	青	黒		
非照光	形A22NN-□□□-N□ 不透明								
	形A22NN-□□□-U□ 透明								
照光	形A22NL-□□□-T□ 透明	非点灯時							
		点灯時							

* ボタンの色が透明/白(記号: TW)とLEDランプ色が黄(記号: Y)を組み合わせた場合の点灯色を示しています。