

過酷な温度環境下(-10~55℃)でも使用可能なUPS

主な接続機器 **FA・産業機器**



2U



2U

増設用バッテリーユニット
BUM100RE
(BU100REのみ対応)
メーカー希望小売価格
¥203,500 (税抜価格)

縦置き
金具付

RoHS

CE

UL LISTED
UL1778 認証品

SNMP
対応可能

使用環境温度
-10~55℃

バッテリー
増設可能

出力容量 **1000VA**
800W

シカコンセル **4**

バックアップ時間 **6分**

バッテリー交換
ホット
スワップ

自動シャット
ダウンソフト
標準添付

RS-232C

接続信号
ネットワーク

連続稼働時間 **8年**

メーカー希望小売価格
¥235,400 (税抜価格)

※1 P66「SNMP/Webカード」をご覧ください。 ※2 周囲温度25℃の場合。 ※3 別売SNMPカードが必要。



2U



2U

増設用バッテリーユニット
BUM100RE
(BU100REのみ対応)
メーカー希望小売価格
¥203,500 (税抜価格)

縦置き
金具付

RoHS

CE

UL LISTED
UL1778 認証品

SNMP
対応可能

使用環境温度
-10~55℃

バッテリー
増設可能

出力容量 **600VA**
480W

シカコンセル **4**

バックアップ時間 **6分**

バッテリー交換
ホット
スワップ

自動シャット
ダウンソフト
標準添付

RS-232C

接続信号
ネットワーク

連続稼働時間 **8年**

メーカー希望小売価格
¥187,900 (税抜価格)

※1 P66「SNMP/Webカード」をご覧ください。 ※2 周囲温度25℃の場合。 ※3 別売SNMPカードが必要。

過酷な温度環境下(-10~55℃)でも使用可能

屋内の空調設備のない場所など、厳しい温度環境下での使用が可能です。

「超長寿命バッテリー」搭載

期待寿命8年(25℃環境下)という超長寿命バッテリー搭載。トータルのランニングコストを低減します。*バッテリーの期待寿命は、使用環境によって異なります。

広い入力電圧範囲(75~143V)に対応

広い入力電圧範囲(75~143V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能。

安定性が求められるシステムに最適

UPSでは最上位とされる常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。

周波数の非同期運転が可能

発電機などの周波数が変動する環境でも安定した周波数を出力します。
*非同期運転時の入力周波数範囲は40~70Hz。

Windows/Linux/Macintosh*/Unix対応の自動シャットダウンソフトを標準添付 ▶ 詳しくはP62-67

*別売SNMPカードが必要。

UPS本体3年保証+バッテリー3年間無償提供サービス

▶ 詳しくはP44

バッテリーの増設が可能 (BU100REのみ)

増設用のバッテリーユニット(BUM100RE)を3台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。
バックアップ時間の目安(800W負荷時、周囲温度25℃、バッテリー初期状態)
1台増設時…25分、2台増設時…48分、3台増設時…75分

「無停止バイパス機能」標準装備

制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。

使いやすさにこだわった、優れたメンテナンス性

- UPSの状態がひと目で分かる「状態表示ウィンドウ」と「バッテリー交換表示LED」搭載
- お客様自身で簡単にバッテリー交換が可能。しかもUPSを停止させずに交換可能(ホットスワップ対応)
- 誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付



縦置き金具、サポートアングルを標準添付

UPS自動停止機能【特許第4543328号】

UPS設定ユーティリティソフトを使用することによりUPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリーの不要な消費を抑えることができます。

産業機器、組み込み用途に最適なUPS

- 4種類の電源電圧に対応(100V/110V/115V/120V)
- UL1778/CEマーキング適合/RoHS対応
- リモートON/OFF標準装備

別売のSNMP/Webカード(SC20G2)を使用すれば、ネットワーク経由でUPSの遠隔監視が可能

交換用バッテリー一覧

UPS型式	バッテリー型式	バッテリー質量	メーカー希望小売価格
BU100RE	BUB100RE	9.5kg	¥71,500(税抜価格)
BU60RE	BUB60RE	7kg	¥57,200(税抜価格)

[接続例] BU100RE/BU60RE

