

# ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B

## 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・ マルチ動作モードを実現。



- プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。\*  
さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。
- 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
- 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
- 形MYパワーリレーとピンコンパチ。
- 省スペースに貢献する小型サイズ。

\* プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合



**NEW**

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト  
(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

31ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

## 種類 / 標準価格 (○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先商社にお問い合わせください。)

ご注文の際は、電源電圧をご指定ください。

### 種類

タイプ	限時接点	2c	4c	4c(ツイン接点)
短時間タイプ(0.1s~10min)		形H3YN-2-B	形H3YN-4-B *2	形H3YN-4-Z-B *1、*2
長時間タイプ(0.1min~10h)		形H3YN-21-B	形H3YN-41-B *2	形H3YN-41-Z-B *1、*2

注. 形H3YN-Bには、接続ソケット、保持金具は付属していません。(別売)詳細については、「形H3Yシリーズ 共通事項」(25 ページ)をご覧ください。

\*1. 電圧仕様はDC24Vのみ。

\*2. 微小負荷での開閉が必要な場合は、形H3YN-4-B、形H3YN-41-Bシリーズをお使いください。  
さらに微小な負荷を開閉される場合は、形H3YN-4-Z-B、形H3YN-41-Z-Bをお使いください。

### 標準価格

#### 2cタイプ

形式	形H3YN-2-B、形H3YN-21-B							
	4,400			3,800				
電源電圧	AC100~120V	AC200~230V	AC24V	DC12V	DC24V	DC48V	DC100~110V	DC125V
短時間タイプ(0.1s~10min)	○	○	○	○	○	○	○	
長時間タイプ(0.1min~10h)	○	○		○	○			

#### 4cタイプ

形式	形H3YN-4-B、形H3YN-41-B								形H3YN-4-Z-B、 形H3YN-41-Z-B
	4,700			4,000					6,000
電源電圧	AC100~120V	AC200~230V	AC24V	DC12V	DC24V	DC48V	DC100~110V	DC125V	DC24V
短時間タイプ(0.1s~10min)	○	○	○	○	○	○	○		○
長時間タイプ(0.1min~10h)	○	○		○	○				