

導電式レベルスイッチ 形K8AK-LS

産業設備や装置の水位レベルコントロールに最適



- 外部配線によらない、回路処理による自己保持機能を搭載。
- ディップスイッチの設定切り替えで、給水と排水の用途切り替えが可能。
- 動作抵抗10k~100kΩの感度可変型のため、幅広い液体に対応可能。
- 波立によるリレー接点チャタリングを防止します。
- 棒圧着端子による端子配線。
- 単線2.5mm²×2本、または1.5mm²、電線用棒圧着端子×2本配線可能。
- フロートなしスイッチとして使用可能。



7ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

種類／標準価格 (○印の機種は標準在庫機種です。)

電源電圧	形式仕様	標準価格(¥)
AC/DC24V	○形K8AK-LS1 24VAC/DC	13,500
AC100~240V	○形K8AK-LS1 100-240VAC	

オプション(別売)

●電極保持器／水中電極

用途	給水ラインなどの一般用途	スペースに制限のあるとき	固有抵抗の低い液体に	取り付け強度が要求される時	耐高温・高圧条件が厳しいとき	耐腐食性が要求される時	水面までの距離が長いとき
形式	形PS-3S/-4S/-5S	形PS-31 SUS304、300mm	形BF-1	形BF-3/-5	形BS-1	形BS-1T	形PH-1/-2
外観						SUS HAS チタン	形PH-2 形PH-1
種類標準価格(¥)	1,700~2,650	1,980	1,690	3,400~4,950	2,100~10,800	5,700~26,000	2,000~30,000

●電極棒

電極棒、接続ナット、ロックナットおよび締めつけねじのセットは入手可能です。



用途	浄化された水道、工業用水、下水	浄化された水道、工業用水、下水、 薄めのアルカリ性容器
形式	形F03-60 SUS304	形F03-60 SUS316
種類標準価格(¥)	585	1,230

●その他

項目	形式	標準価格(¥)
保護カバー (形PSまたは形BF用電極保持器)	形F03-11	1,360
取り付け部(形PS用電極保持器)	形F03-12	635
セパレータ(電極の接触を防ぐため)	形F03-14 1P(1極) 形F03-14 3P(3極) 形F03-14 5P(5極)	114~191