











## 種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

## ■本体

## ●動作表示灯なし(標準タイプ)

定格 コード アクチュエータ コードの 種類 長さ(m)	一般負荷形						微小負荷形				
	AC250V 5A、DC30V 4A						AC125V 0.1A、DC30V 0.1A				
	VCTF耐油コード *1		VCTF *2		SJT(O) *3		VCTF耐油コード *1		VCTF *2		
	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	
ピン・ ブランジャ形 	3	◎形D4C-1201	4,900	◎形D4C-1401	4,700	形D4C-1601	5,750	◎形D4C-4201	4,900	形D4C-4401	4,700
	5	形D4C-1301	5,550	◎形D4C-1501	4,950	形D4C-1701	7,000	形D4C-4301	5,550	形D4C-4501	4,950
ローラ・ ブランジャ形 	3	◎形D4C-1202	5,500	◎形D4C-1402	5,100	形D4C-1602	6,350	◎形D4C-4202	5,500	形D4C-4402	5,100
	5	◎形D4C-1302	6,050	◎形D4C-1502	5,550	形D4C-1702	7,550	◎形D4C-4302	6,050	形D4C-4502	5,550
クロス・ ローラ・ ブランジャ形 	3	◎形D4C-1203	5,500	形D4C-1403	5,100	形D4C-1603	6,350	◎形D4C-4203	5,500	形D4C-4403	5,100
	5	◎形D4C-1303	6,050	形D4C-1503	5,550	形D4C-1703	7,550	形D4C-4303	6,050	形D4C-4503	5,550
ローラ・ レバー形 	3	◎形D4C-1220	5,600	◎形D4C-1420	5,500	形D4C-1620	6,450	◎形D4C-4220	5,600	形D4C-4420	5,500
	5	◎形D4C-1320	6,350	◎形D4C-1520	5,700	形D4C-1720	7,650	形D4C-4320	6,350	◎形D4C-4520	5,700
ローラ・ レバー形 高感度タイプ 	3	◎形D4C-1224	5,600	形D4C-1424	5,500	形D4C-1624	6,450	◎形D4C-4224	5,600	◎形D4C-4424	5,500
	5	形D4C-1324	6,350	◎形D4C-1524	5,700	形D4C-1724	7,650	◎形D4C-4324	6,350	◎形D4C-4524	5,700
シール・ピン・ ブランジャ形 	3	◎形D4C-1231	5,100	形D4C-1431	4,900	形D4C-1631	6,050	形D4C-4231	5,100	形D4C-4431	4,900
	5	◎形D4C-1331	5,700	形D4C-1531	5,250	形D4C-1731	7,200	形D4C-4331	5,700	形D4C-4531	5,250
シール・ローラ・ ブランジャ形 	3	◎形D4C-1232	5,650	形D4C-1432	5,450	形D4C-1632	6,500	形D4C-4232	5,650	◎形D4C-4432	5,450
	5	◎形D4C-1332	6,300	形D4C-1532	5,700	形D4C-1732	7,750	形D4C-4332	6,300	形D4C-4532	5,700
シール・クロス・ ローラ・ ブランジャ形 	3	形D4C-1233	5,650	◎形D4C-1433	5,450	形D4C-1633	6,500	形D4C-4233	5,650	形D4C-4433	5,450
	5	形D4C-1333	6,300	形D4C-1533	5,700	形D4C-1733	7,750	形D4C-4333	6,300	形D4C-4533	5,700
プラスチック・ ロッド形 	3	◎形D4C-1250	5,650	◎形D4C-1450	5,450	形D4C-1650	6,500	◎形D4C-4250	5,650	形D4C-4450	5,450
	5	◎形D4C-1350	6,300	◎形D4C-1550	5,700	形D4C-1750	7,750	形D4C-4350	6,300	◎形D4C-4550	5,700
センターローラ・ レバー形 	3	形D4C-1260	5,500	形D4C-1460	5,100	◎形D4C-1660	7,550	◎形D4C-4260	6,050	形D4C-4460	5,550
	5	形D4C-1360	6,050	形D4C-1560	5,550	—	—	形D4C-4360	5,500	形D4C-4560	5,100

注1. 耐粘性油仕様(油抜き穴つき)も準備しておりますので別途お問い合わせください。(ただし、ブランジャ形のみ)

(例) 形D4C-1202→形D4C-1202-M

注2. 可変ローラ・レバータイプも準備しておりますので別途お問い合わせください。

\*1. 耐油性にすぐれたビニールキャブタイヤコードで、EN/IEC規格認定品です。

\*2. 一般のビニールキャブタイヤコードです。

\*3. コードがSJT(O)(UL、CSA規格認定コード)タイプはUL、CSA規格取得機種です。



お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります)

2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は → [www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)