

種類／標準価格

本体形式（操作キーは別売となっておりますのでご注意ください）

一般形

リリースキー タイプ	表示灯 タイプ	ロック/ リリース方式	接点構成 (ドア開閉検知スイッチ+ ロックモニタスイッチ)	コンジット口 サイズ	形式	標準価格 (¥)
特殊形 リリースキー	緑	メカニカルロック/ ソレノイドリリース	2NC/1NO+2NC/1NO	G1/2	形D4JL-2NFA-C5	18,100
				M20	形D4JL-4NFA-C5	
			2NC/1NO+3NC	G1/2	形D4JL-2PFA-C5	
				M20	形D4JL-4PFA-C5	
			3NC+2NC/1NO	G1/2	形D4JL-2QFA-C5	
				M20	形D4JL-4QFA-C5	
		3NC+3NC	G1/2	形D4JL-2RFA-C5		
			M20	形D4JL-4RFA-C5		
		ソレノイドロック/ メカニカルリリース	2NC/1NO+2NC/1NO	G1/2	形D4JL-2NFG-C5	
				M20	形D4JL-4NFG-C5	
			2NC/1NO+3NC	G1/2	形D4JL-2PFG-C5	
				M20	形D4JL-4PFG-C5	
	3NC+2NC/1NO		G1/2	形D4JL-2QFG-C5		
			M20	形D4JL-4QFG-C5		
	3NC+3NC	G1/2	形D4JL-2RFG-C5			
		M20	形D4JL-4RFG-C5			
	橙	メカニカルロック/ ソレノイドリリース	2NC/1NO+2NC/1NO	G1/2	形D4JL-2NFA-D5	
				M20	形D4JL-4NFA-D5	
			2NC/1NO+3NC	G1/2	形D4JL-2PFA-D5	
				M20	形D4JL-4PFA-D5	
			3NC+2NC/1NO	G1/2	形D4JL-2QFA-D5	
				M20	形D4JL-4QFA-D5	
		3NC+3NC	G1/2	形D4JL-2RFA-D5		
			M20	形D4JL-4RFA-D5		
ソレノイドロック/ メカニカルリリース		2NC/1NO+2NC/1NO	G1/2	形D4JL-2NFG-D5		
			M20	形D4JL-4NFG-D5		
		2NC/1NO+3NC	G1/2	形D4JL-2PFG-D5		
			M20	形D4JL-4PFG-D5		
	3NC+2NC/1NO	G1/2	形D4JL-2QFG-D5			
		M20	形D4JL-4QFG-D5			
3NC+3NC	G1/2	形D4JL-2RFG-D5				
	M20	形D4JL-4RFG-D5				

背面リリースボタンタイプ

リリースキー タイプ	表示灯 タイプ	ロック/ リリース方式	接点構成 (ドア開閉検知スイッチ+ ロックモニタスイッチ)	コンジット口 サイズ	形式	標準価格 (¥)
特殊形 リリースキー	緑	メカニカルロック/ ソレノイドリリース	2NC/1NO+2NC/1NO	G1/2	形D4JL-2NFA-C6	24,500
				M20	形D4JL-4NFA-C6	
			2NC/1NO+3NC	G1/2	形D4JL-2PFA-C6	
				M20	形D4JL-4PFA-C6	
			3NC+2NC/1NO	G1/2	形D4JL-2QFA-C6	
				M20	形D4JL-4QFA-C6	
			3NC+3NC	G1/2	形D4JL-2RFA-C6	
				M20	形D4JL-4RFA-C6	
	橙	2NC/1NO+2NC/1NO	G1/2	形D4JL-2NFA-D6 *		
			M20	形D4JL-4NFA-D6 *		
		2NC/1NO+3NC	G1/2	形D4JL-2PFA-D6 *		
			M20	形D4JL-4PFA-D6 *		
		3NC+2NC/1NO	G1/2	形D4JL-2QFA-D6 *		
			M20	形D4JL-4QFA-D6 *		
		3NC+3NC	G1/2	形D4JL-2RFA-D6 *		
			M20	形D4JL-4RFA-D6 *		

*韓国S-mark認証対応形式