








種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

セーフティ・リミットスイッチ(直接開路動作付き)

本テーブルに記載のない形式をご注文の際は、お取引先会社または弊社営業にご相談ください。

アクチュエータの種類	コンジット口		内蔵スイッチ機構							
			1NC/1NO接点 (スロー・アクション)		2NC接点 (スロー・アクション)		2NC/1NO接点 (スロー・アクション)		3NC接点 (スロー・アクション)	
			形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)
ローラ・レバー形 (樹脂レバー、樹脂ローラ) 	1コンジット形	Pg13.5	形D4N-1A20R	3,550	形D4N-1B20R	3,550	形D4N-1C20R	3,750	—	
		G1/2	◎形D4N-2A20R		◎形D4N-2B20R		◎形D4N-2C20R		—	
		M20	◎形D4N-4A20R	形D4N-4B20R	形D4N-4C20R	形D4N-4D20R	3,750			
		M12コネクタ	形D4N-9A20R	4,450	形D4N-9B20R	4,450	—			
	2コンジット形	G1/2	形D4N-6A20R	5,050	形D4N-6B20R	5,050	—		—	
		M20	—		形D4N-8B20R	4,400	形D4N-8C20R	4,600	—	
可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ (金属レバー、樹脂ローラ) 	1コンジット形	Pg13.5	形D4N-1A2GR	3,550	形D4N-1B2GR	3,550	形D4N-1C2GR	3,750	形D4N-1D2GR	3,750
		G1/2	◎形D4N-2A2GR		形D4N-2B2GR		形D4N-2C2GR		形D4N-2D2GR	
		M20	形D4N-4A2GR	形D4N-4B2GR	形D4N-4C2GR	—				
		M12コネクタ	形D4N-9A2GR	4,450	形D4N-9B2GR	4,450	—			
	2コンジット形	G1/2	形D4N-6A2GR	5,050	形D4N-6B2GR	5,050	—		—	
		M20	形D4N-8A2GR	4,400	形D4N-8B2GR	4,400	—		—	
可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ (金属レバー、ゴムローラ) 	1コンジット形	Pg13.5	形D4N-1A2HR	4,000	—		—		—	
		G1/2	形D4N-2A2HR		形D4N-2B2HR	4,000	形D4N-2C2HR	4,350	形D4N-2D2HR	4,350
		M20	形D4N-4A2HR	形D4N-4B2HR	—		—		—	
		M12コネクタ	形D4N-9A2HR	4,950	—		—		—	
	2コンジット形	G1/2	形D4N-6A2HR	5,450	—		—		—	
		M20	—		—		形D4N-8C2HR	5,050	形D4N-8D2HR	5,050
ブランジャ形 	1コンジット形	Pg13.5	形D4N-1A31R	3,550	形D4N-1B31R	3,550	形D4N-1C31R	3,750	—	
		G1/2	形D4N-2A31R		形D4N-2B31R		形D4N-2C31R		形D4N-2D31R	3,750
		M20	形D4N-4A31R	形D4N-4B31R	形D4N-4C31R	—				
		M12コネクタ	形D4N-9A31R	4,450	形D4N-9B31R	4,450	—			
	2コンジット形	G1/2	形D4N-6A31R	5,050	形D4N-6B31R	5,050	—		—	
		M20	形D4N-8A31R	4,400	—		形D4N-8C31R	4,600	—	
ローラ・ブランジャ形 	1コンジット形	Pg13.5	形D4N-1A32R	3,550	◎形D4N-1B32R	3,550	—		形D4N-1D32R	3,750
		G1/2	◎形D4N-2A32R		◎形D4N-2B32R		形D4N-2C32R	3,750	—	
		M20	形D4N-4A32R	形D4N-4B32R	形D4N-4C32R	形D4N-4D32R	3,750	—		
		M12コネクタ	形D4N-9A32R	4,450	形D4N-9B32R	4,450	—		—	
	2コンジット形	G1/2	形D4N-6A32R	5,050	形D4N-6B32R	5,050	形D4N-6C32R	5,250	—	
		M20	形D4N-8A32R	4,400	形D4N-8B32R	4,400	形D4N-8C32R	4,600	—	
一方向動作ローラ・アームレバー形 (水平動作) 	1コンジット形	Pg13.5	形D4N-1A62R	3,550	◎形D4N-1B62R	3,550	形D4N-1C62R	3,750	形D4N-1D62R	3,750
		G1/2	形D4N-2A62R		◎形D4N-2B62R		—		—	
		M20	形D4N-4A62R	形D4N-4B62R	形D4N-4C62R	3,750	形D4N-4D62R	3,750		
		M12コネクタ	形D4N-9A62R	4,450	形D4N-9B62R	4,450	—		—	
	2コンジット形	G1/2	形D4N-6A62R	5,050	形D4N-6B62R	5,050	形D4N-6C62R	5,250	形D4N-6D62R	5,250
		M20	形D4N-8A62R	4,400	—		—		—	
一方向動作ローラ・アームレバー形 (垂直動作) 	1コンジット形	Pg13.5	形D4N-1A72R	3,550	形D4N-1B72R	3,550	—		—	
		G1/2	形D4N-2A72R		形D4N-2B72R		—		—	
		M20	形D4N-4A72R	—		形D4N-4C72R	3,750	—		
	2コンジット形	G1/2	—		形D4N-6B72R	5,050	—		—	
M20		形D4N-8A72R	4,400	—		—		—		