

種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

本表に記載のない形式をご注文の際は、お取引先会社または弊社営業にご相談ください。

アクチュエータの種類	コンジット口サイズ		内蔵スイッチ機構						
			1NC/1NO接点 (スロー・アクション)		2NC接点 (スロー・アクション)		2NC/1NO接点 (スロー・アクション)		
			形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	
シャフト タイプ	1コンジット タイプ	Pg13.5	◎形D4NH-1AAS	5,200	◎形D4NH-1BAS	5,200	形D4NH-1CAS	5,400	
		G1/2	◎形D4NH-2AAS		◎形D4NH-2BAS		◎形D4NH-2CAS		
		M20	◎形D4NH-4AAS		◎形D4NH-4BAS		◎形D4NH-4CAS		
	2コンジット タイプ	G1/2	形D4NH-6AAS	5,750	形D4NH-6BAS	5,750	形D4NH-6CAS	5,950	
		M20	形D4NH-8AAS		形D4NH-8BAS		形D4NH-8CAS		6,050
アーム レバー タイプ	1コンジット タイプ	Pg13.5	◎形D4NH-1ABC	5,200	◎形D4NH-1BBC	5,200	形D4NH-1CBC	5,400	
		G1/2	◎形D4NH-2ABC		◎形D4NH-2BBC		◎形D4NH-2CBC		
		M20	◎形D4NH-4ABC		◎形D4NH-4BBC		形D4NH-4CBC		
	2コンジット タイプ	G1/2	形D4NH-6ABC	5,750	形D4NH-6BBC	5,750	◎形D4NH-6CBC	5,950	
		M20	形D4NH-8ABC		形D4NH-8BBC		形D4NH-8CBC		

アクチュエータの種類	コンジット口サイズ		内蔵スイッチ機構						
			3NC接点 (スロー・アクション)		1NC/1NO接点 MBB (スロー・アクション)		2NC/1NO接点 MBB (スロー・アクション)		
			形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	形式	標準価格 (¥)	
シャフト タイプ	1コンジット タイプ	Pg13.5	形D4NH-1DAS	5,400	形D4NH-1EAS	5,400	形D4NH-1FAS	5,650	
		G1/2	形D4NH-2DAS		形D4NH-2EAS		形D4NH-2FAS		
		M20	◎形D4NH-4DAS		形D4NH-4EAS		形D4NH-4FAS		
	2コンジット タイプ	G1/2	形D4NH-6DAS	5,950	形D4NH-6EAS	5,950	形D4NH-6FAS	6,200	
		M20	形D4NH-8DAS		形D4NH-8EAS		形D4NH-8FAS		6,200
アーム レバー タイプ	1コンジット タイプ	Pg13.5	形D4NH-1DBC	5,400	形D4NH-1EBC	5,400	形D4NH-1FBC	5,650	
		G1/2	◎形D4NH-2DBC		形D4NH-2EBC		形D4NH-2FBC		
		M20	形D4NH-4DBC		形D4NH-4EBC		形D4NH-4FBC		
	2コンジット タイプ	G1/2	形D4NH-6DBC	5,950	形D4NH-6EBC	5,950	形D4NH-6FBC	6,200	
		M20	形D4NH-8DBC		形D4NH-8EBC		形D4NH-8FBC		6,200

注. スイッチはすべてスロー・アクションタイプで、直接開路動作認証はNC側のみです。