


耐薬品用フッ素樹脂ケース近接センサ

- 耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂
- 最長検出距離10mm



 5ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

注. ケーブルの材質は塩化ビニルであり、別途保護が必要です。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

種類 / 標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

本体 [\[外形寸法図→P6\]](#)

形状	検出距離		出力形式		動作モード	形式	標準価格(¥)
 シールド	M12	2mm			NO	○ 形E2FQ-X2D1 2M	13,800
						○ 形E2FQ-X2E1 2M	
	M18	5mm				○ 形E2FQ-X5D1 2M	14,700
						○ 形E2FQ-X5E1 2M	
						○ 形E2FQ-X5Y1 2M	
	M30	10mm				○ 形E2FQ-X10D1 2M	16,500
						○ 形E2FQ-X10E1 2M	
						○ 形E2FQ-X10Y1 2M	22,000
						○ 形E2FQ-X10Y1 2M	