

長距離タイプ E2K-C

CSM_E2K-C_DS_J_6_4

感度調整可能な長距離タイプ静電容量形



- CEマーキング取得(直流3線式、交流直流両用2線式)
- より強いノイズ環境でも使用ができるタイプもご用意(耐ノイズタイプ)



7ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

種類／標準価格

(○の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期につきましてはお取引先会社にお問い合わせください。)

本体【外形寸法図→P.8】

形状	検出距離 (可変範囲)	形式		標準価格 (¥)	
		出力形式	動作モード		
			NO		NC
標準タイプ 非シールド φ34	25mm (3 ~ 25mm)	直流3線式 NPN	○形E2K-C25ME1 2M	○形E2K-C25ME2 2M	18,400
		直流3線式 PNP	○形E2K-C25MF1 2M	○形E2K-C25MF2 2M	18,400
		交流2線式	○形E2K-C25MY1 2M	○形E2K-C25MY2 2M	21,500
耐ノイズタイプ	20mm (3 ~ 20mm)	直流3線式 NPN	○形E2K-C20MC1 2M	○形E2K-C20MC2 2M	25,500
		交流直流両用2線式	○形E2K-C20MT1 2M	形E2K-C20MT2 2M	34,000

アクセサリ(別売)

取り付け具

【外形寸法図→P.8】

形状	形式	標準価格(¥)	数量	備考
	○形Y92E-A34	380	1個	商品に付属されています。

感度調整用ドライバ

形式	標準価格(¥)	数量	備考
○形Y92E-KC25	120	1個	商品に付属されています。