

# フラットタイプ E2K-F

CSM\_E2K-F\_DS\_J\_5\_11

## 厚さ10mm フラットタイプ静電容量形

- スペース効率のよいフラットタイプ  
(アンプ内蔵形、厚さ10mm)
- 金属面への直接取り付けが可能

CE



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト  
([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「規格認証/適合」をご覧ください。

 3ページの  
「正しくお使いください」をご覧ください。

## 種類 / 標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。)

### 本体 [外形寸法図](#)→P.4

形状	検出距離 (可変範囲)	出力形式	形式/動作モード		標準価格(¥)
			NO	NC	
フラット形 非シールド 	10mm	直流3線式NPN	○形E2K-F10MC1 2M	○形E2K-F10MC2 2M	6,500
	10mm (4~10mm)		○形E2K-F10MC1-A 2M	○形E2K-F10MC2-A 2M	