

種類／標準価格

(納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

■単品形式…………… 操作部・ランプ部・ソケット部を別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせさせていただきます。また、メンテナンス品としての在庫管理にもご利用ください。

●操作部
非照光タイプ

シール性	IP65耐油形							
	平形		突出形		フルガード形		ハーフガード形	
形状								
操作部の色	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
赤	形A22-FR *	160	形A22-TR *	160	形A22-GR *	485	形A22-HR	380
緑	形A22-FG *		形A22-TG *		形A22-GG *		形A22-HG	
黄	形A22-FY *		形A22-TY *		形A22-GY *		形A22-HY	
白	形A22-FW *		形A22-TW *		形A22-GW *		形A22-HW	
青	形A22-FA *		形A22-TA *		形A22-GA *		形A22-HA	
黒	形A22-FB *		形A22-TB *		形A22-GB *		形A22-HB	

シール性	IP65耐油形							
	形状 (きのこ タイプφ30)		中形 (きのこ タイプφ40)		正方形突出形 	正方形ガード形 		
操作部の色	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
赤	形A22-SR	395	形A22-MR *	425	形A22-CR	570	形A22-DR	570
緑	形A22-SG		形A22-MG *		形A22-CG		形A22-DG	
黄	形A22-SY		形A22-MY *		形A22-CY		形A22-DY	
白	形A22-SW		形A22-MW *		形A22-CW		形A22-DW	
青	形A22-SA		形A22-MA *		形A22-CA		形A22-DA	
黒	形A22-SB		形A22-MB *		形A22-CB		形A22-DB	

*2018年3月末に受注終了しました。

照光タイプ

シール性	IP65					
	突出形		フルガード形		ハーフガード形	
形状						
	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
操作部の色	形式	215	形式	665	形式	560
赤	形A22L-TR *		形A22L-GR *		形A22L-HR	
緑	形A22L-TG *		形A22L-GG *		形A22L-HG	
黄	形A22L-TY *		形A22L-GY *		形A22L-HY	
白	形A22L-TW *		形A22L-GW *		形A22L-HW	
青	形A22L-TA *		形A22L-GA *		形A22L-HA	

注. 白熱ランプとLEDの共用です。

*2018年3月末に受注終了しました。

シール性		IP65			
形状	正方形突出形		正方形ガード形		
					
操作部の色	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	
赤	形A22L-CR	965	形A22L-DR	965	
緑	形A22L-CG		形A22L-DG		
黄	形A22L-CY		形A22L-DY		
白	形A22L-CW		形A22L-DW		
青	形A22L-CA		形A22L-DA		

セット組み合わせ形式…3～6ページ参照

■定格・性能等…13～14ページ参照 ■外形寸法…16ページ参照
■アクセサリ・工具…10～12ページ参照