

E5CD/E5CD-B

形式基準

●プッシュインPlus端子台タイプ

形E5CD-□□ 2 □ B M -□□□□ (例：形E5CD-RX2ABM-000)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

形式	① 制御出力 1,2	② 補助出力 点数	③ 電源電圧	④ 端子形状	⑤ 入力種別	⑥ オプション	内 容			
E5CD							48×48サイズ			
							制御出力1	制御出力2		
	RX						リレー出力	なし		
	QX						電圧出力(SSR駆動用)	なし		
	CX						リニア電流出力	なし		
		2					独立2点			
			A				AC100~240V			
			D				AC/DC24V			
				B			プッシュインPlus端子台タイプ			
					M		フルマルチ入力			
							ヒータ断線・ SSR故障検出機能	通信	イベント入力	伝送 出力
						000	—	—	—	—
	*1					001	1点	—	2点	—
	*1					002	1点	RS-485	—	—
	*2					004	—	RS-485	2点	—
	*2					006	—	—	2点	あり

*1. 制御出力がRX・QXの場合に選択できるオプションです。

*2. 制御出力がCXの場合に選択できるオプションです。

加熱・冷却制御について

●加熱・冷却制御機能を使用する場合

①制御出力の割付について

補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。

②制御について

PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。

加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

形式一覧

形式	標準価格(¥)
形E5CD-RX2ABM-000	26,500
形E5CD-RX2DBM-000	26,500
形E5CD-RX2ABM-001	29,000
形E5CD-RX2DBM-001	29,000
形E5CD-RX2ABM-002	37,000
形E5CD-RX2DBM-002	37,000
形E5CD-QX2ABM-000	26,500
形E5CD-QX2DBM-000	26,500
形E5CD-QX2ABM-001	29,000
形E5CD-QX2DBM-001	29,000
形E5CD-QX2ABM-002	37,000
形E5CD-QX2DBM-002	37,000

形式	標準価格(¥)
形E5CD-CX2ABM-000	30,500
形E5CD-CX2DBM-000	30,500
形E5CD-CX2ABM-004	41,000
形E5CD-CX2DBM-004	41,000
形E5CD-CX2ABM-006	34,000
形E5CD-CX2DBM-006	34,000