

# EE-SPX613

## 出力動作切替機能と感度切替機能がついて 使いやすくなった液面レベルセンサ



- 出力動作切替機能で、モード設定が自在
- 感度切替機能でφ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応
- クリーンコード(粉体はくり剤なし)を採用
- 電源電圧はDC12~24V



30ページの「フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

### 種類 / 標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

形状	検出方式	出力形式	動作モード	コード長	形式	標準価格(¥)
	透過形	NPN	しゃ光時ON 入光時ON スイッチ方式	1m	◎形EE-SPX613 1M	9,900