

周辺機器

●標準ケーブル用

種類	形状	仕様		形式	標準価格(¥)	海外規格
1分岐タップ		ケーブル配線方向：上へ ケーブル固定操作方向：上から コネクタ固定用ねじ方向：上から	ねじ付きクランプ式 平行型コネクタ (形XW4G-05C1-H1-D) 3個付き 終端抵抗は標準装備	◎形DCN1-1NC	4,400	
		ケーブル配線方向：ヨコへ ケーブル固定用ねじ方向：上から コネクタ固定用ねじ方向：ヨコから	ねじ付き平行型コネクタ (形XW4B-05C1-H1-D) 3個付き 終端抵抗は標準装備	◎形DCN1-1C	6,150	
		ケーブル配線方向：上へ ケーブル固定用ねじ方向：ヨコから コネクタ固定用ねじ方向：上から		◎形DCN1-2C		
		ケーブル配線方向：ヨコへ ケーブル固定用ねじ方向：上から コネクタ固定用ねじ方向：上から	ねじ付き直交型コネクタ (形XW4B-05C1-V1R-D) 3個付き 終端抵抗は標準装備	◎形DCN1-2R		
3分岐タップ		ケーブル配線方向：上へ ケーブル固定操作方向：上から コネクタ固定用ねじ方向：上から	ねじ付きクランプ式 平行型コネクタ (形XW4G-05C1-H1-D) 5個付き 終端抵抗は標準装備	◎形DCN1-3NC	6,800	—
		ケーブル配線方向：ヨコへ ケーブル固定用ねじ方向：上から コネクタ固定用ねじ方向：ヨコから	ねじ付き平行型コネクタ (形XW4B-05C1-H1-D) 5個付き 終端抵抗は標準装備	◎形DCN1-3C	9,350	
		ケーブル配線方向：上へ ケーブル固定用ねじ方向：ヨコから コネクタ固定用ねじ方向：上から		◎形DCN1-4C		
		ケーブル配線方向：ヨコへ ケーブル固定用ねじ方向：上から コネクタ固定用ねじ方向：上から	ねじ付き直交型コネクタ (形XW4B-05C1-V1R-D) 5個付き 終端抵抗は標準装備	◎形DCN1-4R		
電源専用タップ		接続用コネクタ2個付き 終端抵抗、ヒューズは標準装備		◎形DCN1-1P	14,100	
接続用コネクタ		ねじ付きクランプ式平行型コネクタ 挿入方向と配線方向が平行		◎形XW4G-05C1-H1-D	585	UL
		ねじ付きクランプ式平行型マルチ分岐用コネクタ 挿入方向と配線方向が平行		◎形XW4G-05C4-TF-D	1,120	
		ねじ付き平行型コネクタ 挿入方向と配線方向が平行		◎形XW4B-05C1-H1-D	615	
		ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタ 挿入方向と配線方向が平行		◎形XW4B-05C4-T-D	1,080	
		ねじ付き平行型マルチ分岐用コネクタ 挿入方向と配線方向が平行		◎形XW4B-05C4-TF-D	1,190	
		ねじ付き直交型コネクタ 挿入方向と配線方向が直交		◎形XW4B-05C1-V1R-D	615	
専用ケーブル		細線 長さ100m 形DCA1-5C10-B：ケーブル色はブルー 形DCA1-5C10：ケーブル色はグレー		◎形DCA1-5C10-B	66,000	—
				◎形DCA1-5C10		
		太線 長さ100m 形DCA2-5C10-B：ケーブル色はブルー 形DCA2-5C10：ケーブル色はグレー		◎形DCA2-5C10-B	69,000	
				◎形DCA2-5C10		
終端抵抗付端子台		抵抗値 121Ω		◎形DRS1-T	605	U

コンセプト

商品紹介

オープン化情報

ネットワーク仕様

マスタ

スマートスレーフ
DRT2シリーズSmartSérie
GRT1シリーズマルチフル/0
タイムリシリーズインテリジェント
スレーフCP Series
DeviceNet

ソフトウェア

周辺機器

ご注文の手引き

インフォメーション