

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先商社にお問い合わせください。)

海外規格について

- ・記号については次のとおりです。U：UL、U1：UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C：CSA、UC：cULus、UC1：cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU：cUL、N：NK、L：ロイド、CE：EC指令。
- ・使用条件についてはお問い合わせください。

入出力ユニット

ユニット 種類	商品名称	仕様						消費電流 (A)		形式	標準価格 (¥)	海外規格
		出力 タイプ	IO 点数	入力電流、電圧	コモン数	外部接続	占有 点数	5V系	24V系			
CJ1 基本I/O ユニット	DC入力/ トランジスタ 出力ユニット  	シンク タイプ	入力 16点	DC24V 7mA	16点 1コモン	富士通 コネクタ	2CH	0.13	—	◎形CJ1W-MD231	33,000	UC1、N、 CE
			出力 16点	DC12~24V 0.5A	16点 1コモン							
			入力 16点	DC24V 7mA	16点 1コモン	MIL コネクタ	2CH	0.13	—	◎形CJ1W-MD233		
			出力 16点	DC12~24V 0.5A	16点 1コモン							
		ソース タイプ	入力 32点	DC24V 4.1mA	16点 1コモン	富士通 コネクタ	4CH	0.14	—	◎形CJ1W-MD261	54,500	
			出力 32点	DC12~24V 0.3A	16点 1コモン							
			入力 32点	DC24V 4.1mA	16点 1コモン	MIL コネクタ	4CH	0.14	—	◎形CJ1W-MD263		
			出力 32点	DC12~24V 0.3A	16点 1コモン							
	TTL入出力 ユニット 	—	入力 32点	DC5V 3.5mA	16点 1コモン	MIL コネクタ	4CH	0.19	—	◎形CJ1W-MD563	54,500	UC1、N、 CE
			出力 32点	DC5V 35mA	16点 1コモン							

●付属品

CJシリーズ入出力ユニットには付属品はありません。

以下の適合コネクタを使用するか、適合コネクタ端子台変換ユニットまたは適合I/Oリレーターミナルを使用してください。

配線方法については「外部インタフェース」をご参照ください。