

種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先商社にお問い合わせください。)

ユニット種類	商品名称	仕様				消費電流(A)		形式	標準価格(¥)	海外規格
		カウントチャンネル数	エンコーダA、B入力、パルス入力Z信号	最大入力周波数	占有号機数	5V系	26V系			
CSシリーズ 高機能I/O ユニット	高速 カウンタ ユニット	2	電圧入力：DC5V、12V、24Vのいずれか(ただし、5V、12Vは各1軸まで)	50kHz	4号機分 (号機No.0~92)	0.36	—	◎形CS1W-CT021	94,500	UC、N、L、CE
			RS-422ラインドライバ	500kHz						
		4	電圧入力：DC5V、12V、24Vのいずれか(ただし、5V、12Vは各2軸まで)	50kHz		0.45	—	◎形CS1W-CT041	147,000	
			RS-422ラインドライバ	500kHz						

・海外規格は2008年9月末日現在のUL、CSA、cULus、cUL、NK、ロイド規格合格品、EC指令対応品です。  
 (U：UL、U1：UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C：CSA、UC：cULus、UC1：cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU：cUL、N：NK、L：ロイド、CE：EC指令)  
 ・使用条件についてはお問い合わせください。

付属品

外部配線用コネクタ 形C500-CE404(40pはんだ付けタイプ)(富士通製ソケットFCN-361J040-AU、富士通製コネクタカバー FCN-360C040-J2)が付属しています。

使用可能なコネクタ (◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先商社にお問い合わせください。)

品名	接続方法	備考	形式	標準価格(¥)
適合コネクタ (40極)	はんだ付けタイプ 	FCN-361J040-AU コネクタ FCN-360C040-J2 コネクタカバー 本体に付属	◎形C500-CE404	1,280
	圧着タイプ 	FCN-363J040 ハウジング FCN-363J-AU コンタクト FCN-360C040-J2 コネクタカバー (横出しタイプ)	形C500-CE405	2,100
	圧接タイプ 	FCN-367J040-AU/F	◎形C500-CE403	2,000
	はんだ付けタイプ 	はんだ付端子40P+コネクタカバー	◎形C500-CE401	1,000
	圧着タイプ 	圧着式端子40P+コネクタカバー	形C500-CE402	1,630

専用ケーブルおよびコネクタ端子台変換ユニット

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先商社にお問い合わせください。)

商品名称	仕様	形式	標準価格(¥)
端子台接続用	専用接続ケーブル ノーマル配線	ケーブル長：0.5m	◎形XW2Z-050B 6,850
		ケーブル長：1.0m	◎形XW2Z-100B 7,550
		ケーブル長：1.5m	◎形XW2Z-150B 7,850
		ケーブル長：2.0m	◎形XW2Z-200B 8,700
		ケーブル長：3.0m	◎形XW2Z-300B 11,300
		ケーブル長：5.0m	◎形XW2Z-500B 12,000
コネクタ端子台 変換ユニット	スルータイプ	40ピン M2.4ねじ端子台タイプ	◎形XW2B-40G4 6,050
		40ピン M3.5ねじ端子台タイプ	◎形XW2B-40G5 5,400
		スリムタイプ	40ピン M3ねじ端子台タイプ

装着可能な装置

形式	CS1システム			CS1D	
	CPU装置	増設装置	CS1用長距離増設装置	CPU装置 (CPU単独/CPU二重化)	増設装置
形CS1W-CT021 形CS1W-CT041	○	○	○	○	○