

E2E

形E2E小径の形式基準

形E2E-①②③④ - ⑤ - ⑥⑦ - ⑧ ⑨

番号	分類	記号	記号の意味
①	ケースの材質と形状	C	円筒形
		S	SUS製 ネジあり
②	サイズ	03	外径3mm
		04	外径4mm
		05	ネジあり：外径5mm/円筒形：外径5.4mm
		06	外径6.5mm
③	シールドの有無	S	シールドタイプ
		N	非シールドタイプ
④	検出距離	数字	R8：0.8mm、01：1mm、12：1.2mm、02：2mm、03：3mm、04：4mm
⑤	接続方式	WC	PVCコード引出しタイプ
		MC	M8コネクタ 3ピン
		CJ	M8コネクタ 3ピン 中継タイプ
⑥	出力仕様	B	直流3線 PNPオープンコレクタ出力
		C	直流3線 NPNオープンコレクタ出力
⑦	動作モード	1	ノーマルオープン(NO)
		2	ノーマルクローズ(NC)
⑧	コード仕様	無表示	標準PVCコード
		R	ロボット(耐屈曲)PVCコード
⑨	コード長	無表示	コネクタ直出しタイプ
		数字 M	コード長(単位：m) (コード引き出しタイプ2M/5Mとコネクタ中継タイプ0.3Mに適用)

注. 本形式基準は、形式から仕様などの意味をご理解いただくために記載しています。
各記号を組み合わせたすべての形式をご用意できるということではありませんのでご注意ください。