

形VBが装いも新たに登場。  
 ヘッドボックス一体化により  
 ヘッド強度、シール性を向上。  
 機械的耐久性の大幅アップ(500万回)



- 各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。
- オイルフィルターを設けているため、ブランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。
- EN/IEC規格(アース端子付きのみ)、CCC規格取得。(認定形式については、当社までお問い合わせください)
- アース端子付きはCEマーキング対応品。

4ページの「正しくお使いください」および「リミットスイッチ 共通の注意事項」をご覧ください。

## 形式構成

### ■形式基準

形VB-  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

#### ①連数

- 2 : 2連
- 3 : 3連
- 4 : 4連
- 5 : 5連
- 6 : 6連

#### ②アクチュエータの種類

- 1 : ベベルタイプ
- 2 : ローラタイプ

#### ③ボックスの形状

- 1 : つば付き、コンジット口側面2箇所
- 2 : つば付き、コンジット口4箇所
- 4 : つば無し、コンジット口側面2箇所
- 5 : つば無し、コンジット口4箇所

#### ④ゴム材質(スクレーパ)

- 1 : NBR(ニトリルゴム)
- 2 : FPM(フッソゴム)

#### ⑤接点

- 無表示 : 10A(一般)
- A : 0.1A(微小負荷)

#### ⑥アース端子

- 無表示 : アース端子なし
- E : アース端子付き

## 種類

スイッチ・ボックスの形状		つば付き		つばなし		
		形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	
ローラ・ ブランジャ形 (ローラ径: φ6.8)	側面 2箇所	形VB-2211	16,300	形VB-2241	16,300	
		形VB-3211	19,800	形VB-3241	19,800	
		形VB-4211	24,000	形VB-4241	24,000	
		形VB-5211	27,500	形VB-5241	27,500	
		形VB-6211	30,500	形VB-6241	30,500	
		形VB-2221	16,300	形VB-2251	16,300	
	4箇所	形VB-3221	19,800	形VB-3251	19,800	
		形VB-4221	24,000	形VB-4251	24,000	
		形VB-5221	27,500	形VB-5251	27,500	
		形VB-6221	30,500	形VB-6251	30,500	
		側面 2箇所	形VB-2111	16,300	形VB-2141	16,300
			形VB-3111	19,800	形VB-3141	19,800
形VB-4111	24,000		形VB-4141	24,000		
形VB-5111	27,500		形VB-5141	27,500		
形VB-6111	30,500		—	—		
4箇所	形VB-2121		16,300	形VB-2151	16,300	
	形VB-3121	19,800	形VB-3151	19,800		
	形VB-4121	24,000	形VB-4151	24,000		
	形VB-5121	27,500	—	—		
	形VB-6121	30,500	—	—		

注1. 上表の種類の外に微小負荷(0.1A)タイプを用意しています。形式については、末尾にAがつきます。  
 (例) 形VB-2211→形VB-2211A  
 2. 形SCコネクタが使用できます。詳しくは、「ベスト制御機器オムロン 第17版」をご覧ください。  
 3. アース端子付きタイプも別途用意しています。形式については、末尾にEがつきます。  
 (例) 形VB-3211→形VB-3211E  
 4. 5連、6連の価格については別途お問い合わせください。  
 \*アクチュエータは一体形のため、交換できませんのでご注意ください。

### ●交換用スイッチ・ユニット

定格	形式
一般タイプ	形VB-S101N

注. 価格についてはお問い合わせください。