

耐環境形

価格・納期はお問い合わせください。

項目			アクチュエータの種類		ローラ・レバー R38 	
					オーバトラベル形	
					基準形	一般形
					形式	形式
高密閉形			表示灯なし		形WLCA2-55	形WLH2-55
			表示灯あり	LED	形WLCA2-55LD	形WLH2-55LD
				ネオン	形WLCA2-55LE	形WLH2-55LE
高密封形	モールド端子形	-139形	表示灯なし		形WLCA2-139	形WLH2-139
			表示灯あり	NC接続	形WLCA2-139LD2	—
				NO接続	形WLCA2-139LD3	—
		-140形	表示灯なし		形WLCA2-140	形WLH2-140
			表示灯あり	NC接続	形WLCA2-140LD2	—
				NO接続	形WLCA2-140LD3	—
	-141形	表示灯なし		形WLCA2-141	形WLH2-141	
		表示灯あり	NC接続	形WLCA2-141LD2	—	
			NO接続	形WLCA2-141LD3	形WLH2-141LD3	
	耐クーラント形		表示灯なし		形WLCA2-RP60	形WLH2-RP60
			表示灯あり	NC接続	形WLCA2-RP60LD2	—
				NO接続	形WLCA2-RP60LD3	形WLH2-RP60LD3
耐熱形			表示灯なし		形WLCA2-TH	形WLH2-TH
耐寒形					形WLCA2-TC	形WLH2-TC
耐食形					形WLCA2-RP	形WLH2-RP
耐候性形					形WLCA2-P1	形WLH2-P1

注. 形WL高感度形・高精度形の詳細は、「リミットスイッチ WL-N/WL データシート」(カタログ番号: SDLA-327)をご覧ください。

項目			アクチュエータの種類		ローラ・レバー R38 	
					オーバトラベル形	
					90° (-2形)	90° (-2N形)
					形式	形式
高密閉形			表示灯なし		形WLCA2-255	形WLCA2-2N55
			表示灯あり	LED	形WLCA2-255LD	形WLCA2-2N55LD
				ネオン	形WLCA2-255LE	形WLCA2-2N55LE
高密封形	モールド端子形	-139形	表示灯なし		形WLCA2-2139	形WLCA2-2N139
			表示灯あり	NC接続	形WLCA2-2139LD2	—
				NO接続	形WLCA2-2139LD3	—
		-140形	表示灯なし		—	形WLCA2-2N1s40
			表示灯あり	NC接続	—	—
				NO接続	—	—
	-141形	表示灯なし		—	—	
		表示灯あり	NC接続	—	—	
			NO接続	—	—	
	耐クーラント形		表示灯なし		形WLCA2-2RP60	—
			表示灯あり	NC接続	形WLCA2-2RP60LD2	—
				NO接続	形WLCA2-2RP60LD3	—
耐熱形			表示灯なし		形WLCA2-2TH	形WLCA2-2NTH
耐寒形					形WLCA2-2TC	形WLCA2-2NTC
耐食形					—	—

注1. 形WL高感度形・高精度形の詳細は、「リミットスイッチ WL-N/WL データシート」(カタログ番号: SDLA-327)をご覧ください。

注2. アース端子つきも揃えております。価格につきましては別途お問い合わせください。