

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先にお問い合わせください。)

本体

センサヘッド部(反射形)【外形寸法図→P.15】

光学方式	ビーム形状	検出距離	分解能 *	形式	標準価格(¥)
拡散反射形	スポットビーム	40±10mm	2μm	○形ZX-LD40	オープン価格 (お取引先にお 問い合わせせ ください)
		100±40mm	16μm	○形ZX-LD100	
		300±200mm	300μm	○形ZX-LD300	
	ラインビーム	40±10mm	2μm	形ZX-LD40L	
		100±40mm	16μm	○形ZX-LD100L	
		300±200mm	300μm	○形ZX-LD300L	
正反射形	スポットビーム	30±2mm	0.25μm	○形ZX-LD30V	
	ラインビーム			○形ZX-LD30VL	

* 平均回数4,096回の時

センサヘッド部(透過形)【外形寸法図→P.16】

光学方式	測定幅	検出距離	分解能 *1	形式 *2	標準価格(¥)
透過形	φ1mm	0~500mm	4μm	○形ZX-LT001	オープン価格 (お取引先にお 問い合わせせ ください)
	φ1~2.5mm	500~2,000mm	—		
	5mm	0~500mm	4μm	○形ZX-LT005	
	10mm			○形ZX-LT010	
	30mm		12μm	○形ZX-LT030 0.5M	

*1. 平均回数64回の時

*2. 全てコード長は0.5mです。

アンブユニット部【外形寸法図→P.17】

形状	電源	出力形式	形式	標準価格(¥)
	DC	NPN出力	形ZX-LDA11-N 2M	オープン価格 (お取引先にお 問い合わせせ ください)
		PNP出力	形ZX-LDA41-N 2M	

注. センサヘッド部と接続に互換性があります。

アクセサリ(別売) センサ、アンブに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

サイドビューアタッチメント【外形寸法図→P.18】

形状	適合センサヘッド	形式	数量	標準価格(¥)
	形ZX-LT001	○形ZX-XF12	1個	オープン価格 (お取引先にお 問い合わせせ ください)
	形ZX-LT005			
	形ZX-LT010	形ZX-XF22		

両側コネクタコード(延長用) *1【外形寸法図→P.18】

コード長	形式	数量	標準価格(¥)
1m	○形ZX-XC1A 1M	1本	オープン価格 (お取引先にお 問い合わせせ ください)
4m	○形ZX-XC4A 4M		
8m	○形ZX-XC8A 8M		
9m *2	○形ZX-XC9A 9M		

*1. ロボットケーブルタイプも用意しています。形ZX-XC□R

*2. 形ZX-LD□□専用です。

演算ユニット【外形寸法図→P.18】

形状	形式	標準価格(¥)
	○形ZX-CAL2	オープン価格 (お取引先にお 問い合わせせ ください)

バンクユニット

形状	形式	標準価格(¥)
	○形ZX-SB11	オープン価格 (お取引先にお 問い合わせせ ください)

パソコン用ロギングツール【外形寸法図→P.18】

形状	名称	形式	標準価格(¥)
	通信インターフェース ユニット (RS-232Cタイプ)	○形ZX-SF11	オープン価格 (お取引先にお 問い合わせせ ください)
	スマートモニタ *3 (ロギング+ 機能設定ソフトウェア)	形ZX-SW11V3 *1	

パソコン用設定ツール

形状	名称	形式	標準価格(¥)
	通信インターフェース ユニット (RS-232Cタイプ) + スマートモニタBasic *2 *3 (機能設定ソフトウェア)	形ZX-SFW11V3 *1	オープン価格 (お取引先にお 問い合わせせ ください)

*1. 形ZX-LDA11-N/LDA41-Nとスマートモニタを組合わせて使用する場合は、形ZX-SW11V3または形ZX-SFW11V3が必要です。V3以前のバージョンでは使用できません。

*2. スマートモニタBasicにはロギング機能が付いていません。ロギング機能以外は、スマートモニタと同じ機能を使用できます。

*3. オムロンは、使用者が1ライセンス1台まで自己の保有するコンピュータに対し、ソフトウェアを使用する非独占的権利を許諾します。