

ポリエチレン使い捨て手袋

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め
手袋すべり止め
背抜き手袋スミス
手袋下履き・
インナー手袋静電気防止
手袋ビニール
手袋天然ゴム
手袋ニトリルゴム
手袋腕カバー付
手袋耐薬品・
耐溶剤手袋使い捨て
手袋

指サック

クリーン
ルーム用
手袋

革手袋

合成皮革・
人工皮革
手袋

防振手袋

タフティカル
グローブ耐切削
手袋耐熱・
防寒手袋

絶縁手袋

ショウワグローブ 日本

SHOWA アイテム
同商品群
在庫数 62

Com SDS 粉なし



Disposable Gloves(polyethylene)

使い捨て手袋“キッチンでつかっ手”(48枚入)

特長 ●手軽にキッチンで使える少量パックです。
●食品に直接触れる作業でも使用できます。

仕様 ●厚さ:約0.025mm
●食品衛生法適合品
●左右兼用

材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本

アズワン 日本

Gloves

ナビフィット手袋(100枚入)

特長 ●伸縮性に優れ破れにくく丈夫です。
●手にはめて引っ張るだけでピッタリフィットし、ズレ落ちることなく作業できます。

仕様 ●厚さ:0.025mm ●食品衛生法適合品 ●内エンボス加工

材質 ●ポリエチレン(PE)
製造国 ●日本

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
S 28.5 25.0 7.5
M 28.5 27.0 8.0
L 28.5 29.0 8.5

KCN-48P

1枚あたり目安単価 ¥9

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	サイズ	箱入数(枚)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
790-0571	KCN-48P	¥414	オープン	半透明	フリー	48	5	80	2156(321)

☎商品のお問い合わせ:0120-641-245 http://www.showaglove.co.jp/

1枚あたり目安単価 ¥10

0-1065

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	サイズ	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
818-8661	0-1065-03	¥950	¥950	クリア	S	100	10	181	420(737)
818-8662	0-1065-02	¥950	¥950	クリア	M	100	10	190	304(242)
818-8663	0-1065-01	¥950	¥950	クリア	L	100	10	221	273(143)

アズワン株式会社[104294]

☎商品のお問い合わせ:0120-700-875 http://www.as-1.co.jp/

オカモト 日本

Disposable Gloves

使い捨て手袋“イーザーグローブ 721ポリLD”(100枚入)

特長 ●内エンボス加工により、すべり止め効果があります。

仕様 ●厚さ:0.025mm
●食品衛生法適合品
●内エンボス加工 ●左右兼用

材質 ●低密度ポリエチレン(PE)
製造国 ●ベトナム

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
S 27.5 28.0 7.5
M 27.5 30.0 8.0
L 27.5 32.0 8.1

オカモト 日本

Gloves

使い捨て手袋“イーザーグローブ 722ポリLD”(100枚入)

特長 ●外エンボス加工により、すべり止め効果があります。

仕様 ●厚さ:0.025mm
●食品衛生法適合品
●外エンボス加工 ●左右兼用

材質 ●低密度ポリエチレン(PE)
製造国 ●ベトナム

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
S 27.5 27.0 7.5
M 27.5 29.0 8.0
L 27.5 32.0 8.5

1枚あたり目安単価 ¥5

721

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	サイズ	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
808-1158	721S	¥500	オープン	クリア	S	100	50	260	2794(999)
808-1155	721M	¥500	オープン	クリア	M	100	50	280	3475(236)
808-1154	721L	¥500	オープン	クリア	L	100	50	300	1488(141)

☎商品のお問い合わせ:06-4793-8508 http://www.okamoto-inc.jp/

1枚あたり目安単価 ¥5

722

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	サイズ	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
297-9004	722S	¥500	オープン	クリア	S	100	50	260	1413(128)
297-9012	722M	¥500	オープン	クリア	M	100	50	280	1975(105)
297-9021	722L	¥500	オープン	クリア	L	100	50	300	1261(30)

☎商品のお問い合わせ:06-4793-8508 http://www.okamoto-inc.jp/

ショウワグローブ 日本

SHOWA アイテム
同商品群
在庫数 62

Com SDS 粉なし

使い捨て手袋“ポリエチ手袋”

特長 ●手袋内面にエンボス加工を施し、べたつきを緩和します。
●素手感覚を生かせる極薄タイプの手袋です。

仕様 ●厚さ:約0.025mm ●食品衛生法適合品 ●左右兼用 ●内エンボス加工

材質 ●ポリエチレン(PE) 製造国 ●中国

1枚あたり目安単価 20枚入 ¥12 100枚入 ¥3

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
790-1101	NO826-M20P	¥230	オープン	半透明	M	27.5	27.0	8.5	20	10	38	321(115)

☎商品のお問い合わせ:0120-641-245 http://www.showaglove.co.jp/

TOWA 日本

Disposable Polyethylene Gloves

“ポリエチレン手袋内エンボス”(100枚入)

特長 ●軽量で、経済性に富んだ使い捨てポリエチレン製手袋です。
●内側をエンボスにすることにより、手のベタ付やムレを防ぎ衛生作業に便利な手袋です。

仕様 ●厚さ:0.027mm
●内エンボス加工

材質 ●ポリエチレン
製造国 ●ベトナム

使用例

1枚あたり目安単価 ¥5

409

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	箱入数(枚)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
835-3881	409-S	¥480	オープン	クリア	S	27.5	27.2	7.2	100	40	170	664(361)
835-3880	409-M	¥480	オープン	クリア	M	27.5	30.8	8.2	100	40	180	1624(212)
835-3879	409-L	¥480	オープン	クリア	L	27.5	33.2	8.6	100	40	210	2368(270)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 http://www.towaco.co.jp/