

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**ニトムズ** Cloth Adhesive Tape

**Nitto** 布粘着テープS“PK-28” New

同商品群 在庫数 27 アイテム



特長 ● 基材強度に優れています。  
● 手軽さが魅力の薄手タイプです。

仕様 ● 粘着力:3.5N/10mm  
● 引張強度:53N/10mm

材質 ● 基材:布+ポリエステル  
● 粘着剤:ゴム系

製造国 ● 日本

J5410

発注単位1巻 (株)ニトムズ[729310]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
730-7985	J5410	¥350	オープン	ダンボール	50×25	0.23	30	330	-

☎商品のお問い合わせ:0570-05-2106 <http://www.nitoms.com/>

**ニトムズ** Adhesive Cloth Tape

**Nitto** 布粘着テープSE“PK-30”

同商品群 在庫数 27 アイテム



特長 ● 巻き戻しが軽く手でまっすぐ切れます。  
● 粘着力:3.44N/10mm

仕様 ● 粘着力:3.44N/10mm  
● 引張強度:35.5N/10mm

材質 ● 基材:スフ布  
● 粘着剤:ゴム系

製造国 ● 日本

J5438

発注単位1巻 (株)ニトムズ[729310]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
764-1320	J5438	¥253	オープン	茶	50×25	0.18	30	265	4207(129)

☎商品のお問い合わせ:0570-05-2106 <http://www.nitoms.com/>

**オカモト** Adhesive Cloth Tape No.111

**オカモト** 布テープ(重量物用) RoHS

同商品群 在庫数 56 アイテム



特長 ● 手で簡単に切れます。 ● 糊厚があるので粗面によくなじみます。 ● 重ね貼りができます。

仕様 ● 粘着力:4.3N/10mm ● 引張強度:66.6N/10mm

材質 ● 基材:スフ織布 ● 粘着剤:ゴム系

製造国 ● 日本

111-50

発注単位1巻 オカモト株式会社製品部[237572]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
443-7764	111-25	¥241	オープン	クリーム	25×25	0.31	60	213	860(47)
443-7772	111-38	¥367	オープン	クリーム	38×25	0.31	48	353	1092(81)
443-7781	111-50	¥483	オープン	クリーム	50×25	0.31	30	450	1629(144)
443-7799	111-60	¥580	オープン	クリーム	60×25	0.31	30	565	185(41)
443-7802	111-75	¥724	オープン	クリーム	75×25	0.31	24	676	3101(77)
443-7756	111-100	¥966	オープン	クリーム	100×25	0.31	18	950	1556(188)

☎商品のお問い合わせ:06-4793-8507 <http://www.okamoto-inc.jp/>

**オカモト** Adhesive Cloth Tape #110

**オカモト** 布粘着テープ(50巻入) RoHS

同商品群 在庫数 56 アイテム



特長 ● 重ねて貼れます。  
● 油性インクで書けます。

仕様 ● 粘着力:3.36N/10mm  
● 引張強度:48N/10mm

材質 ● 基材:スフ、ポリエステル織布  
● 粘着剤:ゴム系

製造国 ● 日本

110

発注単位1箱 オカモト株式会社製品部[237572]

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	箱入数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
808-0913	110	¥11,500	オープン	クリーム	50×25	0.18	50	14.8	107(109)

☎商品のお問い合わせ:06-4793-8507 <http://www.okamoto-inc.jp/>

**オカモト** Rayon Cloth Tape

**オカモト** “再生PET布テープ環境思い” RoHS

同商品群 在庫数 56 アイテム



特長 ● PETボトルから再生した繊維をヨコ糸に使用しています。  
● 手切れ性に優れています。

仕様 ● 粘着力:3.5N/10mm  
● 引張強度:44.2N/10mm

材質 ● 基材:スフ、ポリエステル織布  
● 粘着剤:ゴム系

製造国 ● 日本

452RC

発注単位1巻 オカモト株式会社製品部[237572]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
382-6864	452RC	¥355	¥568	グリーン	50×25	0.20	30	315	1955(55)

☎商品のお問い合わせ:06-4793-8507 <http://www.okamoto-inc.jp/>

**オカモト** Adhesive Cloth Tape

**オカモト** 布テープ RoHS

同商品群 在庫数 56 アイテム



特長 ● 50mm幅を45mmにすることで重量を軽くし、使いやすくなりました。 ● 省資源タイプで紙管ゴミを削減します。

仕様 ● 粘着力:3.5N/10mm  
● 引張強度:43.1N/10mm

材質 ● 基材:スフ、ポリエステル織布  
● 粘着剤:ゴム系

製造国 ● 日本

KZ001

発注単位1巻 オカモト株式会社製品部[237572]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
356-8784	KZ001	¥438	オープン	ダンボール	45×50	0.18	30	480	1663(226)

☎商品のお問い合わせ:06-4793-8507 <http://www.okamoto-inc.jp/>

**オカモト** Estelight Tape

**オカモト** “エステライトテープ” RoHS

同商品群 在庫数 56 アイテム



特長 ● 展開が軽く、とにかく使いやすくなっています。 ● 強粘着で手切れ性に優れています。  
● 耐水性に優れています。

仕様 ● 粘着力:3.9N/10mm  
● 引張強度:54.9N/10mm

材質 ● 基材:ポリエステル織布  
● 粘着剤:ゴム系

製造国 ● 日本

430

発注単位1巻 オカモト株式会社製品部[237572]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
324-4130	430	¥644	オープン	ダンボール	50×50	0.13	30	333	5308(122)

☎商品のお問い合わせ:06-4793-8507 <http://www.okamoto-inc.jp/>

**菊水テープ** Cloth Adhesive Tape

**菊水テープ** 布粘着テープ“No.912” RoHS

同商品群 在庫数 6 アイテム



特長 ● 特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した作業性のよい包装テープです。

仕様 ● 粘着力:3.4N/10mm  
● 引張強度:32N/10mm

材質 ● 基材:特殊布  
● 粘着剤:ゴム系

製造国 ● 日本

912-50

発注単位1巻 菊水テープ株式会社[339400]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
471-0916	912-50	¥244	オープン	ダンボール	50×25	0.17	30	275	9601(181)

☎商品のお問い合わせ:0595-64-1244 <http://www.kikusuitape.co.jp/>

**菊水テープ** Cloth Adhesive Tape

**菊水テープ** 布粘着テープ“No.914” RoHS

同商品群 在庫数 6 アイテム



特長 ● 特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した作業性のよい包装テープです。

仕様 ● 粘着力:3.4N/10mm  
● 引張強度:55N/10mm

材質 ● 基材:特殊布  
● 粘着剤:ゴム系

製造国 ● インドネシア

914-50

発注単位1巻 菊水テープ株式会社[339400]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
471-0924	914-50	¥288	オープン	ダンボール	50×25	0.21	30	310	5761(86)

☎商品のお問い合わせ:0595-64-1244 <http://www.kikusuitape.co.jp/>