

両面テープ 不織布基材・フォーム基材タイプ



品番	基材	粘着剤	粘着力(N/25mm)	剪断接着力(N/25×25mm)	支持体厚(mm)	厚さ(mm)	長さ(m)	用途
6712	不織布	アクリル系	12.8	500.0	-	0.11	50	一般接着用
671			14.7	392.0	-	0.13	50	一般接着用/初期接着性良好
6730			19.6	784.5	-	0.15	50	オレフィン基材、各種銘板の固定用
6730S			12.8	588.4	-	0.11	50	No.6730の薄手タイプ/各種銘板の固定用
679			20.0	490.3	-	0.30	30	建材等の凹凸部分接着用/粗面接着性良好
6500			19.6	686.5	-	0.16	50	OA家電機器等のリサイクル部品固定、オレフィン基材固定用
680		ゴム系	12.8	294.2	-	0.11	50	EPDM等、ゴム板仮接着用
6231	PE フォーム	アクリル系	19.6	441.0	0.650	0.75	10	トルエン及びキシレンの溶剤を原料として使用していません/黒色フォーム基材使用/各種工業部品固定用

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

両面テープ ポリエステル基材タイプ



品番	基材	粘着剤	粘着力(N/25mm)	剪断接着力(N/25×25mm)	支持体厚(mm)	厚さ(mm)	長さ(m)	用途
6310N	PET フィルム	アクリル系	12.8	441.0	0.025	0.10	50	ウレタンフォーム用透光銘板用、プラスチック板固定用
6314			9.0	424.0	0.012	0.03	50	極薄タイプ/携帯電話部品等の固定用/打抜き加工性良好
6315			12.0	477.0	0.012	0.05	50	No.6314の厚手タイプ/携帯電話部品等の固定用/打抜き加工性良好
6341		アクリル系/ シリコーン系	アクリル面14.0/ シリコーン面11.0	-	0.050	0.10	50	シリコーンゴム固定用

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。