

国内用

Products for Japan

UL 1015

機器内用

Machine internal wiring

同軸

Coaxial cables

医療・食品用

Cables for medical care and food products

太陽光用

Cables for solar power generation

環境用

Environmental cables

海外用

Products for Overseas

固定用

Products for fixed applications

可動用

Products for moving applications

資料

Data

事業展開
オーナメントの

Ornament business areas

事業拠点
オーナメントの

Ornament business sites

RoHS2
対応

RoHS2 compliant

耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 PVC insulated wires for heat-resistant device wiring

UL : Style 1015 (Appliance Wiring Material)

CSA : Type TEW (Equipment Wires)又はType TR-32 (Insulated Conductors for Power-Operated Electronic Devices)

用途 Applications

- 電子機器の内部配線として使用されます。
- Used as internal wiring for electronic devices.

特長 Features

- ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-Fの両方に合格します。
- These products have passed both the UL flame resistance VW-1 test and the Electrical Appliances and Materials Safety Act flame resistance -F- test.

構造図 Structural diagram



表面表示 Surface marking

(TEW)

UL AWM 1015 VW-1 105°C E43213 ONAMBA-M ※※AWG -F- Pb Free CSA TYPE TEW 105°C 600V FT1 ONAMBA-M ※※AWG

(TR-32)

UL AWM 1015 VW-1 105°C E43213 ONAMBA-M ※※AWG -F- Pb Free CSA TYPE TR-32 90°C FT1 ONAMBA-M ※※AWG

(※※ … AWGサイズ) (**: AWG size)