

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

OSS Precision Inspection Cast Iron Surface Plate
精密検査用定盤

別作可能 修理可能 校正可能

同商品群 在庫数 19 アイテム

特長 ● 強靱な鋳鉄を材料に十分なシーズニングを施してあります。
用途 ● 精密測定を行う際の正しい基準面として。
材質 ● 鋳鉄
製造国 ● 日本

2 級 仕様 ● JIS B 7513 2級

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

大西測定機 [229604]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★178-1593	101-2030L2	¥ 62,857	¥ 66,000	15	300×200× 55	1	13	0 (-)
★178-1643	101-3030L2	¥ 78,857	¥ 82,800	16	300×300× 85	1	24	0 (-)
★178-3195	101-3040L2	¥ 114,286	¥ 120,000	16	400×300× 90	1	40	0 (-)
★178-1611	101-3045L2	¥ 126,286	¥ 132,600	17	450×300×100	1	45	0 (-)
★178-3201	101-4545L2	¥ 209,524	¥ 220,000	18	450×450×120	1	76	0 (-)
★178-3175	101-4560L2	¥ 285,714	¥ 300,000	20	600×450×140	1	130	0 (-)
★178-3176	101-5050L2	¥ 228,571	¥ 240,000	20	500×500×140	1	110	0 (-)
★178-3218	101-5075L2	¥ 394,286	¥ 414,000	22	750×500×160	1	160	0 (-)
★178-3168	101-6060L2	¥ 356,191	¥ 374,000	21	600×600×155	1	150	0 (-)

1 級 仕様 ● JIS B 7513 1級

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★178-3215	101-2030L1	¥ 69,906	¥ 73,400	7	300×200× 55	1	13	0 (-)
★178-1610	101-3030L1	¥ 87,620	¥ 92,000	8	300×300× 85	1	24	0 (-)
★178-3226	101-3040L1	¥ 127,620	¥ 134,000	8	400×300× 90	1	40	0 (-)
★178-1668	101-3045L1	¥ 139,049	¥ 146,000	9	450×300×100	1	45	0 (-)
★178-1615	101-4545L1	¥ 228,571	¥ 240,000	9	450×450×120	1	76	0 (-)
★178-1670	101-4560L1	¥ 318,096	¥ 334,000	10	600×450×140	1	130	0 (-)
★178-3188	101-5050L1	¥ 257,143	¥ 270,000	10	500×500×140	1	110	0 (-)
★178-3148	101-5075L1	¥ 438,096	¥ 460,000	11	750×500×160	1	160	0 (-)
★178-1665	101-6060L1	¥ 380,953	¥ 400,000	10	600×600×155	1	150	0 (-)

0 級 仕様 ● JIS B 7513 0級

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★178-3182	101-2030L0	¥ 77,714	¥ 81,600	3.5	300×200× 55	1	13	0 (-)
★178-1595	101-3030L0	¥ 102,857	¥ 108,000	4	300×300× 85	1	24	0 (-)
★178-3153	101-3040L0	¥ 140,953	¥ 148,000	4	400×300× 90	1	40	0 (-)
★178-1654	101-3045L0	¥ 175,239	¥ 184,000	4.5	450×300×100	1	45	0 (-)
★178-1602	101-4545L0	¥ 323,810	¥ 340,000	4.5	450×450×120	1	76	0 (-)
★178-3203	101-4560L0	¥ 387,810	¥ 407,200	5	600×450×140	1	130	0 (-)
★178-1616	101-5050L0	¥ 287,620	¥ 302,000	5	500×500×140	1	110	0 (-)
★178-3189	101-5075L0	¥ 485,714	¥ 510,000	5.5	750×500×160	1	160	0 (-)
★178-3237	101-6060L0	¥ 438,096	¥ 460,000	5	600×600×155	1	150	0 (-)

商品のお問い合わせ: 06-6730-3031 <http://www.oss-ohnishi.com/>

ユニ Surface Plate for Precision Inspection
精密検査用定盤

別作可能 修理可能 校正可能 RoHS 重い 配送注意

同商品群 在庫数 34 アイテム

特長 ● 本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。
● 表面は精密キサゲ仕上げ (スクレッパー仕上げ) です。
材質 ● 鋳鉄
製造国 ● 日本

2 級

発注単位1個 メーカー直送 運賃別送

(価格改定日 21.01) 株式会社ユニセキ [971000]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★466-5767	UKJ2-2030	¥ 85,714	¥ 100,000	15	200×300× 75	1	14	1 (-)
★466-5775	UKJ2-3030	¥ 115,714	¥ 135,000	16	300×300× 95	1	25	3 (150)
★466-5783	UKJ2-3040	¥ 158,571	¥ 185,000	16	300×400×100	1	33	0 (-)
★466-5791	UKJ2-4560	¥ 437,143	¥ 510,000	20	450×600×140	1	120	0 (-)
★466-5805	UKJ2-5050	¥ 321,429	¥ 375,000	20	500×500×130	1	110	0 (-)

1 級

発注単位1個 メーカー直送 運賃別送

(価格改定日 21.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★466-5716	UKJ1-2030	¥ 96,857	¥ 113,000	8	200×300× 75	1	14	7 (-)
★466-5724	UKJ1-3030	¥ 126,857	¥ 148,000	8	300×300× 95	1	25	1 (100)
★466-5732	UKJ1-3040	¥ 175,714	¥ 205,000	8	300×400×100	1	33	0 (-)
★466-5741	UKJ1-4560	¥ 480,000	¥ 560,000	10	450×600×140	1	120	0 (-)
★466-5759	UKJ1-5050	¥ 355,714	¥ 415,000	10	500×500×130	1	110	0 (-)

0 級

発注単位1個 メーカー直送 運賃別送

(価格改定日 21.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	平面精度 (μm)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★466-5660	UKJ0-2030	¥ 107,143	¥ 125,000	4	200×300× 75	1	14	1 (100)
★466-5678	UKJ0-3030	¥ 141,429	¥ 165,000	4	300×300× 95	1	25	4 (200)
★466-5686	UKJ0-3040	¥ 192,857	¥ 225,000	4	300×400×100	1	33	0 (-)
★466-5694	UKJ0-4560	¥ 531,429	¥ 620,000	5	450×600×140	1	120	0 (-)
★466-5708	UKJ0-5050	¥ 394,286	¥ 460,000	5	500×500×130	1	110	0 (-)

商品のお問い合わせ: 06-6747-7865 <http://www.uniseiki.co.jp/>

