

種類・標準価格 Selection table

■ 高性能型アンプユニット

	制御出力	アナログ出力	外部入力	接続形態	型 式		標準価格(税別)
					NPNタイプ	PNPタイプ	
単独型	2ch	4~20mA	ティーチング、同期、 レーザー放射停止、 カウンタリセットから1つを選択	コード式 2m	D2SA-MNS	D2SA-MPS	22,000円
連結型親機					D2SA-MN	D2SA-MP	
連結型子機					D2SA-SN	D2SA-SP	24,000円

■ 標準型アンプユニット

	制御出力	アナログ出力	外部入力	接続形態	型 式		標準価格(税別)
					NPNタイプ	PNPタイプ	
単独型	1ch	-	-	コード式 2m	D2SA-MN3S	D2SA-MP3S	20,000円
連結型親機					D2SA-MN3	D2SA-MP3	
連結型子機					D2SA-SN1	D2SA-SP1	
単独型			ティーチング、同期、 レーザー放射停止、 カウンタリセットから1つを選択	M8 コネクタ式	D2SA-MNS-M8	D2SA-MPS-M8	20,000円
連結型親機					D2SA-MN-M8	D2SA-MP-M8	
連結型子機					D2SA-SN-M8	D2SA-SP-M8	

●コネクタ式は、オプションのコネクタケーブルJCNシリーズをお買い求めください。

オプション・アクセサリ Options

反射ミラー



MP-45 2,000円(税別)
DSR-800および
DSR-5000に付属



P250F 1,000円(税別)
DSR-5000に付属

反射シート



MP-225 25,000円(税別)
225×225mm反射シート
はさみで自由な大きさにカット
可能です。(粘着式)

レンズアタッチメント



BL-W130L-1 7,000円(税別)
ラインビーム 約40×1mm(距離300mmにて)
エリアビーム 約35×35mm(距離300mmにて)

増設用エンドプレート



BEF-EB01-W190 300円(税別)
(2個)

コネクタケーブル



ストレート

JCN-S 1,500円(税別)
ケーブル長:2m
JCN-5S 2,000円(税別)
ケーブル長:5m
JCN-10S 3,000円(税別)
ケーブル長:10m

L字型

JCN-L 1,800円(税別)
ケーブル長:2m
JCN-5L 2,300円(税別)
ケーブル長:5m
JCN-10L 3,300円(税別)
ケーブル長:10m

投光器用延長ケーブル

DSCN-T3-M8 5,600円(税別)
ケーブル長:3m
コネクタ式の透過型センサヘッドの投光器に接続し、ケーブルを5mに延長します。

受光器用延長ケーブル

DSCN-D3-M8 6,900円(税別)
ケーブル長:3m
コネクタ式の透過型センサヘッドの受光器に接続し、ケーブルを5mに延長します。

光電センサ

専用光電センサ

特殊用途・
用途限定センサ

レーザー変位センサ

距離センサ

ライトカーテン
エリアセンサ

超音波センサ

静電容量センサ
近接センサ

画像センサ

LED照明

バーコードリーダ
2次元コードリーダ圧力センサ
水位センサ

ロータリエンコーダ

温度計

検査装置

サポート

レーザーセンサ

Z-L

DS

D

W12レーザー