


電動アクチュエータ セレクション

電動シリンダ

● EACシリーズ α STEP AZシリーズ搭載

シリーズ名 タイプ名	型番 幅×高さ	電源入力	リード [mm]	ストローク [mm]				最高速度 [mm/s]								推力 [N]
				100	200	300	400	100	200	300	400	500	600	700	800	
ストレートタイプ 	EACM2 28 × 28mm	DC電源入力	6	50~150				300								25
			3	50~150				150								50
	EACM4 42 × 42mm	AC電源入力	12	50~300				600								~70
			6	50~300				300								~140 (125)*
折返しタイプ 	EACM4 42 × 42mm	DC電源入力	12	50~300				600							~70	
			6	50~300				300							~140 (125)*	
	EACM6 60 × 60mm	AC電源入力	12	50~300				600							~200	
			6	50~300				300							~400 (360)*	
EACM6 60 × 60mm	DC電源入力	12	50~300				600							~200		
		6	50~300				300							~400 (360)*		

電動アクチュエータ

ストレートタイプ
シャフトガイドカバー付



折返しタイプ
シャフトガイドカバー付



ストレートタイプ
シャフトガイド付



折返しタイプ
シャフトガイド付



* ()内は、折返しタイプの値です。