

# 電動アクチュエータ セレクション

## 電動スライダ

### ● EZSシリーズ $\alpha$ STEP AZシリーズ搭載

シリーズ名 タイプ名	型番 幅×高さ	電源入力	リード [mm]	ストローク [mm]													最高速度 [mm/s]				
				100	200	300	400	500	600	700	800	900	§	1500	200	400	600	800	§	2000	
ストレートタイプ 	EZSM3 54×50mm	AC電源入力	12	50~700													800				
			6	50~700													400				
		DC電源入力	12	50~700													600				
			6	50~700													300				
折返しタイプ 	EZSM4 74×50mm	AC電源入力	12	50~700													800				
			6	50~700													400				
		DC電源入力	12	50~700													600				
			6	50~700													300				
	EZSM6 74×66.5mm	AC電源入力	12	50~850													800				
			6	50~850													400				
		DC電源入力	12	50~850													600				
			6	50~850													300				

\* ( )内は、折返しタイプの値です。

■ クリーンルーム対応品もご用意 (ISO規格 クリーン度クラス3)  
 低発塵のローラー構造に加え、低発塵クリーングリースの採用により、  
 ISO規格 クラス3(FED規格クラス1相当)のクリーン度を實現したクリ  
 ーンルーム対応品もあります。(ストレートタイプのみ)

