

●DC電源入力

◇品名の見方

① シリーズ 型番	② モーター 取付方向	③ センサ レール	④ テーブル	⑤ リード	⑥ ストローク	⑦ 搭載 モーター	⑧ モーター部 形状	⑨ モーター仕様
EASM4			X	D	005	AZ	A	K
EASM2 EASM4	なし： ストレート	なし： センサ レール 付	X ： Xテーブル Y ： Yテーブル	D ：12mm E ：6mm F ：3mm	005 ：50mm 010 ：100mm 015 ：150mm ～ 050 ：500mm (50mm単位)	AZ シリーズ	A ： 片軸シャフト M ： 電磁ブレーキ付	K ： DC電源入力仕様

◇EASM2 ストレートタイプ

④テーブル(X、Y)、⑤リード(E、F)が違ってても価格は同じです。

⑥ ストローク	50mm (005)	57,500円
	100mm (010)	57,500円
	150mm (015)	59,700円
	200mm (020)	59,700円
	250mm (025)	61,900円
	300mm (030)	61,900円

◇EASM4 ストレートタイプ

④テーブル(X、Y)、⑤リード(D、E)が違ってても価格は同じです。

⑥ ストローク	⑧ モーター部形状 (A、M)	片軸シャフト (A)	電磁ブレーキ付 (M)
	50mm (005)		64,600円
100mm (010)		64,600円	80,000円
150mm (015)		66,800円	82,200円
200mm (020)		66,800円	82,200円
250mm (025)		69,000円	84,400円
300mm (030)		69,000円	84,400円
350mm (035)		71,200円	86,600円
400mm (040)		71,200円	86,600円
450mm (045)		73,400円	88,800円
500mm (050)		73,400円	88,800円

アクチュエータと組み合わせるドライバ、ケーブルはαSTEP AZシリーズと共通です。

αSTEP AZシリーズは、個別カタログをご用意しています。製品の選定にあたっては、個別カタログ(V-184)を合わせてお使いください。



電動
スライダ

αSTEP
AZ搭載
EZS

αSTEP
AZ搭載
EAS

αSTEP
AZ搭載
EZSH

電動
シリンダ

αSTEP
AZ搭載
EAC

ドライバ/
接続ケーブル

周辺機器