

■品名の見方

●多軸ドライバ

AZD 4A - K S3

① ② ③ ④

●AZシリーズ多軸ドライバ専用

接続ケーブルセット/可動接続ケーブルセット

◇モーター用接続ケーブル

CC 050 V Z □ F A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧

◇電磁ブレーキ付モーター用接続ケーブルセット

CC 050 V Z F B A

① ② ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧

①	ドライバ種類	AZD : AZシリーズドライバ
②	軸数	2B : 2軸 3A : 3軸 4A : 4軸
③	電源入力	K : DC24V/48V
④	ネットワーク種類	S3 : SSCNETⅢ/H M3 : MECHATROLINK-Ⅲ ED : EtherCATドライブプロファイル

①		CC : ケーブル
②	長さ	005 : 0.5m 010 : 1m 015 : 1.5m 020 : 2m 025 : 2.5m 030 : 3m 040 : 4m 050 : 5m 070 : 7m 100 : 10m 150 : 15m 200 : 20m
③	追番	
④	適用機種	Z : AZシリーズ用
⑤	追番	なし : 取付角寸法 42mm (HPG ギヤードタイプは40mm)、60mm用 2 : 取付角寸法 20mm、28mm (ハーモニックギヤードタイプは30mm)用
⑥	ケーブル種類	F : 接続ケーブルセット R : 可動接続ケーブルセット
⑦	内容	B : 電磁ブレーキ付用
⑧	ドライバ種類	A : 多軸ドライバ用

■種類と価格

●多軸ドライバ

◇SSCNETⅢ/H対応



品名	軸数	定価
AZD2B-KS3	2軸	88,000円
AZD3A-KS3	3軸	116,600円
AZD4A-KS3	4軸	140,800円

◇MECHATROLINK-Ⅲ対応



品名	軸数	定価
AZD2B-KM3	2軸	88,000円
AZD3A-KM3	3軸	116,600円
AZD4A-KM3	4軸	140,800円

◇EtherCAT ドライブプロファイル対応



品名	軸数	定価
AZD2B-KED	2軸	88,000円
AZD3A-KED	3軸	116,600円
AZD4A-KED	4軸	140,800円

●AZシリーズカタログ

- DC電源入力モーターの仕様
- DC電源入力モーターの特性
- DC電源入力モーターの外形図
- ケーブル
 - ・入出力信号用ケーブル
- 周辺機器
 - ・モーター取付金具



●組み合わせ可能なモーター、電動アクチュエータの内容については、
当社WEBサイトをご覧ください。各シリーズのカタログをご覧ください。