

インダクションモーター

6 W

□60 mm

インダクションモーター

一方向に連続運転
交流電源で動作



ラインアップ
品名の見方

1W/
3W

6W

15W

25W/
30W

40W

60W

90W/
100W

200W

ギヤヘッド
仕様

■モーター、ギヤヘッドの種類と組み合わせ

●インダクションモーター

平行軸ギヤヘッド



歯切り
シャフトタイプ



丸シャフトタイプ

◇モーター(歯切りシャフトタイプ)／平行軸ギヤヘッド

電圧	モーター品名		平行軸 ギヤヘッド品名
	リード線タイプ	端子箱付タイプ	
単相 100 V	2IK6GN-AW2J	2IK6GN-AW2BJ	2GN□K 2GN10XK (中間ギヤヘッド)
単相 110/115 V	2IK6GN-AW2U	2IK6GN-AW2BU	
単相 200 V	2IK6GN-CW2J	2IK6GN-CW2BJ	
単相 220/230 V	2IK6GN-CW2E	2IK6GN-CW2BE	
三相 200/220/230 V	2IK6GN-SW2	2IK6GN-SW2B	

◇モーター(丸シャフトタイプ)

電圧	モーター品名	
	リード線タイプ	端子箱付タイプ
単相 100 V	2IK6A-AW2J	2IK6A-AW2BJ
単相 110/115 V	2IK6A-AW2U	2IK6A-AW2BU
単相 200 V	2IK6A-CW2J	2IK6A-CW2BJ
単相 220/230 V	2IK6A-CW2E	2IK6A-CW2BE
三相 200/220/230 V	2IK6A-SW2	2IK6A-SW2B

●品名中の□には、減速比を表す数字が入ります。