

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



UNIT COOLER

小型水槽付チラー ミドルプレートモデル “RKS-JMシリーズ”

修理可能 重い 配送注意

- 特長** ●高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したミドルプレートのチラーです。
●用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意しています。
- 仕様** ●温度調整精度:±0.1℃(負荷、周囲温度、電源安定時)
●使用環境温度範囲:5~45℃
●水槽実容量:約17L
●一台から異電圧に別作対応(要相談)
●電源コード長さ:3m
●キャスター付
- 製造国** ●日本



空冷式

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

オリオン機械㈱[651203]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	温度調節範囲 (℃)	冷却能力(W) (50/60Hz)	最大流量(L/min) (50/60Hz)	電源 (V)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★868-4118	RKS401J-MV	¥396,000	¥396,000	375×500×615	5~40	1300/1500	28/28	単相100	42	5(-)
★868-4119	RKS402J-MV	¥396,000	¥396,000	375×500×615	5~40	1300/1500	28/28	単相200~230	42	3(100)
★195-3479	RKS752J-MV	¥472,000	¥472,000	375×500×615	5~40	2200/2500	28/28	単相200	45	0(-)
★195-3480	RKS753J-MV	¥472,000	¥472,000	375×500×615	5~40	2200/2500	28/28	三相200	46	1(-)
★195-3481	RKS1502J-MV	¥656,000	¥656,000	375×590×933	5~40	4900/5300	42/42	単相200	72	0(-)
★195-3482	RKS1503J-MV	¥656,000	¥656,000	375×590×933	5~40	4900/5300	42/42	三相200	68	0(-)

水冷式

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	温度調節範囲 (℃)	冷却能力(W) (50/60Hz)	最大流量(L/min) (50/60Hz)	電源 (V)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★195-3483	RKS402J-MVW	¥436,000	¥436,000	375×500×615	5~40	1300/1500	28/28	単相200~230	44	0(-)

☎商品のお問い合わせ:026-245-1263 http://www.orionkikai.co.jp/



UNIT COOLER

小型水槽付チラー ミドルプレートモデル “RKS-GMシリーズ” (水冷式)

修理可能 重い 配送注意



- 特長** ●電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。
●高揚程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
- 仕様** ●温度調整精度:±0.1℃(負荷、周囲温度、電源安定時) ●使用環境温度範囲:5~45℃
●水槽実容量:約10L ●一台から異電圧に別作対応(要相談)
●最大揚程:RKS750=20/30m(50/60Hz)、RKS1500=50m
●電源コード長さ:3m ●キャスター付
- 製造国** ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

オリオン機械㈱[651203]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	温度調節範囲 (℃)	冷却能力(W) (50/60Hz)	最大流量(L/min) (50/60Hz)	電源 (V)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★195-3484	RKS750G-MVW	¥482,000	¥482,000	375×500×615	5~40	2200/2500	23/28	三相200	55	1(-)
★195-3485	RKS1500G-MVW	¥669,000	¥669,000	375×590×933	5~40	4900/5300	33/42	三相200	85	0(-)

☎商品のお問い合わせ:026-245-1263 http://www.orionkikai.co.jp/



DC INVERTER CHILLER

大型水槽付DCインバータチラー “RKE-Bシリーズ”

修理可能 重い 配送注意

- 特長** ●冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御で、必要最小限のエコ運転が可能な大型チラーです。
●業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。
- 用途** ●ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
- 仕様** ●温度調整精度:±0.1℃(省エネモード設定時:±2.0℃)
●水槽実容量:約60L~100L
- 製造国** ●日本

空冷式 仕様 ●使用環境温度範囲:-20℃~45℃

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

オリオン機械㈱[651203]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	温度調節範囲 (℃)	冷却能力(W) (50/60Hz)	最大流量(L/min) (50/60Hz)	電源 (V)	キャスター	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★195-3497	RKE3750B-V-G1	¥1,590,000	¥1,590,000	720×752×1410	3~35	12200/12200	60	三相200	なし	200	1(-)
★195-3498	RKE3750B-V-G2	¥1,620,000	¥1,620,000	720×752×1536	3~35	12200/12200	60	三相200	あり	205	1(100)
★195-3499	RKE5500B-V	¥2,180,000	¥2,180,000	870×854×1700	3~35	20300/20300	170	三相200	なし	280	2(200)
★195-3500	RKE7500B-V	¥2,720,000	¥2,720,000	870×854×1700	3~35	25000/25000	170	三相200	なし	290	0(-)
★195-3501	RKE11000B-V	¥4,300,000	¥4,300,000	1380×854×1700	3~35	37200/37200	230	三相200	なし	415	1(-)

水冷式 仕様 ●使用環境温度範囲:2℃~45℃

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	温度調節範囲 (℃)	冷却能力(W) (50/60Hz)	最大流量(L/min) (50/60Hz)	電源 (V)	キャスター	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★195-3503	RKE3750B-VW-G1	¥1,590,000	¥1,590,000	720×752×1410	5~45	14100/14100	60	三相200	なし	200	0(-)
★195-3504	RKE3750B-VW-G2	¥1,620,000	¥1,620,000	720×752×1536	5~45	14100/14100	60	三相200	あり	205	0(-)
★195-3505	RKE5500B-VW	¥2,180,000	¥2,180,000	870×854×1700	5~45	23400/23400	170	三相200	なし	280	1(100)
★195-3506	RKE7500B-VW	¥2,720,000	¥2,720,000	870×854×1700	5~45	27300/27300	170	三相200	なし	290	0(-)
★195-3507	RKE11000B-VW	¥4,300,000	¥4,300,000	1380×854×1700	5~45	43000/43000	230	三相200	なし	415	0(-)

☎商品のお問い合わせ:026-245-1263 http://www.orionkikai.co.jp/



恒温器

精密
空調機器

乾燥器

電気炉

冷却器

冷却水
循環装置

純水装置

冷凍・
冷蔵機器

粉碎機器

かくはん機

遠心機

ふるい

送液機器

超音波
洗浄機超音波
発振機・
振動子

デジケーター

インバータ

保管庫

流し台

実験台

クリーン
ベンチヒューム
フードグローブ
ボックス真空
ポンプUVランプ・
スプレー
ドライヤー器具
乾燥庫