

G-LIST No. | EW1042

FXコート4刃ロング

FX Coated-4 Flutes-Long

FX-MG-EML

切削条件 Cutting Conditions | P559



耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ4枚刃エンドミルロング刃タイプです。

4-fluted end mill for general applications. Employs long edges and FX coating.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	2.5	45	12	4	—	—	—
8523030	3	50	14	6	A ●	17	11,300
8523035	3.5		14		B ●	17	11,700
8523040	4		17		A ●	17	11,700
8523045	4.5	60	20	8	B ●	18	14,200
8523050	5				A ●	22	14,200
8523055	5.5				B ●	23	15,400
8523060	6	70	24	10	A ▲	24	15,400
8523065	6.5				B ●	43	17,500
8523070	7				A ●	44	17,500
8523075	7.5	80	28	12	B ●	44	19,200
8523080	8				A ▲	46	19,200
8523085	8.5				B ●	79	24,000
8523090	9	90	34	16	B ●	79	24,000
8523095	9.5				A ▲	80	25,400
8523100	10				B ●	80	25,400
8523105	10.5	100	40	20	B ●	123	28,100
8523110	11				A ▲	125	30,200
8523115	11.5				B ●	125	30,200
8523120	12	110	48	25	B ●	130	31,100
8523130	13				A ▲	130	32,000
8523140	14				B ●	152	42,800
8523150	15	115	56	32	A ●	166	47,900
8523160	16				B ●	260	58,600
8523170	17				A ▲	295	64,200
8523180	18	125	67	32	B ●	307	89,600
8523190	19				A ●	321	84,600
8523200	20				B ●	432	97,400
8523210	21	140	67	32	A ▲	487	92,500
8523220	22				B ●	500	115,000
8523230	23				A ●	519	114,000
8523240	24	145	67	32	B ●	768	134,000
8523250	25				A ●	789	132,000
8523260	26				B ●	813	134,000
8523270	27	150	67	32	A ●	860	140,000
8523280	28				B ●	937	179,000
8523290	29				A ●	944	182,000
8523300	30				B ●	1,309	185,000
					A ●	1,337	187,000

▲=この製品は、AE-VML(P.304)へ切り替え生産させていただいております。(在庫をご確認下さい。)

▲=These products have been stopped producing and replaced by AE-VML(p.304)

G-LIST No. | EW1065

FXコート4刃エキストラロング

FX Coated-4 Flutes-Extra Long

FX-MG-EXML

切削条件 Cutting Conditions | P559



耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ4枚刃エンドミル超ロング刃タイプです。

4-fluted end mill for general applications. Made with extra long edges and FX coating.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	沖込径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8543330	3	60	20	6	C	● 19	13,200
8543340	4	70	32			● 21	14,900
8543350	5	80	40			● 27	17,300
8543360	6					● 30	18,100
8543380	8	110	63	8		● 71	27,200
8543400	10	125	75	10		● 123	34,200
8543420	12	150	90	12		● 209	49,300
8543430	13	160	95	16		● 331	69,800
8543440	14					● 344	73,000
8543450	15					● 378	86,900
8543460	16					● 378	88,900
8543470	17	180	100	20		● 620	118,000
8543480	18				● 654	118,000	
8543490	19				● 665	128,000	
8543500	20				● 695	128,000	
8543520	22	200	106	25	● 1,103	168,000	
8543540	24				● 1,175	176,000	
8543550	25				● 1,234	176,000	
8543600	30				● 2,180	272,000	

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 工具鋼 Prehardened Steel Tool Steel	焼入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB					
FX-MG-EML	○	○	○	○	○	○	○		○	○	
FX-MG-EXML	○	○	○	○	○	○	○		○		

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item

○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item