

ねじ用限界ゲージ(LG)

Limit gauges for screw threads



2級 (従来JIS)
Class 2 (Previous JIS)

メートル(M) ねじ Metric screw threads

■左ねじ LH Thread

呼び Thread Size	プラグ Plug						リング Ring									
	GPIP		GPWP		GP		IP		WP		GR		IR		WR	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
M 1.4 × 0.3 -L	2	39420 ¥40,000	2	39421 ¥40,000	2	39422 ¥20,000	2	39423 ¥20,000	2	39424 ¥20,000	2	39427 ¥40,000	2	39428 ¥40,000	2	39429 ¥40,000
M 1.7 × 0.35 -L	2	39460 ¥35,600	2	39461 ¥35,600	2	39462 ¥17,800	2	39463 ¥17,800	2	39464 ¥17,800	2	39467 ¥35,600	2	39468 ¥35,600	2	39469 ¥35,600
M 2 × 0.4 -L	2	39500 ¥29,800	2	39501 ¥29,800	2	39502 ¥14,900	2	39503 ¥14,900	2	39504 ¥14,900	2	39507 ¥29,800	2	39508 ¥29,800	2	39509 ¥29,800
M 2.5 × 0.45 -L	2	39560 ¥26,600	2	39561 ¥26,600	2	39562 ¥13,300	2	39563 ¥13,300	2	39564 ¥13,300	2	39567 ¥26,600	2	39568 ¥26,600	2	39569 ¥26,600
M 2.6 × 0.45 -L	2	39580 ¥27,600	2	39581 ¥27,600	2	39582 ¥13,800	2	39583 ¥13,800	2	39584 ¥13,800	2	39587 ¥27,600	2	39588 ¥27,600	2	39589 ¥27,600
M 3 × 0.6 -L	2	39600 ¥27,200	2	39601 ¥27,200	2	39602 ¥13,600	2	39603 ¥13,600	2	39604 ¥13,600	2	39607 ¥27,200	2	39608 ¥27,200	2	39609 ¥27,200
M 3 × 0.5 -L	2	39610 ¥27,200	2	39611 ¥27,200	2	39612 ¥13,600	2	39613 ¥13,600	2	39614 ¥13,600	2	39617 ¥27,200	2	39618 ¥27,200	2	39619 ¥27,200
M 4 × 0.75 -L	2	39630 ¥25,800	2	39631 ¥25,800	2	39632 ¥12,900	2	39633 ¥12,900	2	39634 ¥12,900	2	39637 ¥25,800	2	39638 ¥25,800	2	39639 ¥25,800
M 4 × 0.7 -L	2	39640 ¥25,800	2	39641 ¥25,800	2	39642 ¥12,900	2	39643 ¥12,900	2	39644 ¥12,900	2	39647 ¥25,800	2	39648 ¥25,800	2	39649 ¥25,800
M 5 × 0.9 -L	2	39660 ¥25,000	2	39661 ¥25,000	2	39662 ¥12,500	2	39663 ¥12,500	2	39664 ¥12,500	2	39667 ¥25,000	2	39668 ¥25,000	2	39669 ¥25,000
M 5 × 0.8 -L	2	39670 ¥25,600	2	39671 ¥25,600	2	39672 ¥12,800	2	39673 ¥12,800	2	39674 ¥12,800	2	39677 ¥25,600	2	39678 ¥25,600	2	39679 ¥25,600
M 6 × 1 -L	2	39680 ¥25,400	2	39681 ¥25,400	2	39682 ¥12,700	2	39683 ¥12,700	2	39684 ¥12,700	2	39687 ¥25,400	2	39688 ¥25,400	2	39689 ¥25,400
M 7 × 1 -L	2	39700 ¥25,400	2	39701 ¥25,400	2	39702 ¥12,700	2	39703 ¥12,700	2	39704 ¥12,700	2	39707 ¥25,400	2	39708 ¥25,400	2	39709 ¥25,400
M 8 × 1.25 -L	2	39710 ¥25,800	2	39711 ¥25,800	2	39712 ¥12,900	2	39713 ¥12,900	2	39714 ¥12,900	2	39717 ¥25,800	2	39718 ¥25,800	2	39719 ¥25,800
M 9 × 1.25 -L	2	39730 ¥25,800	2	39731 ¥25,800	2	39732 ¥12,900	2	39733 ¥12,900	2	39734 ¥12,900	2	39737 ¥25,800	2	39738 ¥25,800	2	39739 ¥25,800
M10 × 1.5 -L	2	39750 ¥26,400	2	39751 ¥26,400	2	39752 ¥13,200	2	39753 ¥13,200	2	39754 ¥13,200	2	39757 ¥26,400	2	39758 ¥26,400	2	39759 ¥26,400
M10 × 1.25 -L	2	39760 ¥25,800	2	39761 ¥25,800	2	39762 ¥12,900	2	39763 ¥12,900	2	39764 ¥12,900	2	39767 ¥25,800	2	39768 ¥25,800	2	39769 ¥25,800
M11 × 1.5 -L	2	39780 ¥26,800	2	39781 ¥26,800	2	39782 ¥13,400	2	39783 ¥13,400	2	39784 ¥13,400	2	39787 ¥26,800	2	39788 ¥26,800	2	39789 ¥26,800
M12 × 1.75 -L	2	39800 ¥27,600	2	39801 ¥27,600	2	39802 ¥13,800	2	39803 ¥13,800	2	39804 ¥13,800	2	39807 ¥27,600	2	39808 ¥27,600	2	39809 ¥27,600
M12 × 1.5 -L	2	39810 ¥27,600	2	39811 ¥27,600	2	39812 ¥13,800	2	39813 ¥13,800	2	39814 ¥13,800	2	39817 ¥27,600	2	39818 ¥27,600	2	39819 ¥27,600

※1: 首下長・ハンドル形状寸法は、P.923-1・923-2を参照下さい。

※1: Refer to pp. 923-1 and 923-2 for the neck length and handle shape dimensions.

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
Stock are categorized in section D (Standard stock item).