

ねじ用限界ゲージ(LG)

Limit gauges for screw threads



3級 (従来JIS)
Class 3 (Previous JIS)

メートル(M) ねじ Metric screw threads

呼び Thread Size	プラグ Plug								リング Ring							
	GPIP		GPWP		GP		IP		WP		GR		IR		WR	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
M 2 × 0.4	3	36460 ¥24,800	3	36461 ¥24,800	3	36462 ¥12,400	3	36463 ¥12,400	3	36464 ¥12,400	3	36467 ¥24,800	3	36468 ¥24,800	3	36469 ¥24,800
M 3 × 0.6	3	36510 ¥22,600	3	36511 ¥22,600	3	36512 ¥11,300	3	36513 ¥11,300	3	36514 ¥11,300	3	36517 ¥22,600	3	36518 ¥22,600	3	36519 ¥22,600
M 3 × 0.5	3	36520 ¥21,800	3	36521 ¥21,800	3	36522 ¥10,900	3	36523 ¥10,900	3	36524 ¥10,900	3	36527 ¥21,800	3	36528 ¥21,800	3	36529 ¥21,800
M 4 × 0.75	3	36540 ¥21,400	3	36541 ¥21,400	3	36542 ¥10,700	3	36543 ¥10,700	3	36544 ¥10,700	3	36547 ¥21,400	3	36548 ¥21,400	3	36549 ¥21,400
M 4 × 0.7	3	36550 ¥20,600	3	36551 ¥20,600	3	36552 ¥10,300	3	36553 ¥10,300	3	36554 ¥10,300	3	36557 ¥20,600	3	36558 ¥20,600	3	36559 ¥20,600
M 5 × 0.9	3	36570 ¥21,400	3	36571 ¥21,400	3	36572 ¥10,700	3	36573 ¥10,700	3	36574 ¥10,700	3	36577 ¥21,400	3	36578 ¥21,400	3	36579 ¥21,400
M 5 × 0.8	3	36580 ¥20,400	3	36581 ¥20,400	3	36582 ¥10,200	3	36583 ¥10,200	3	36584 ¥10,200	3	36587 ¥20,400	3	36588 ¥20,400	3	36589 ¥20,400
M 6 × 1	3	36600 ¥19,980	3	36601 ¥19,980	3	36602 ¥9,990	3	36603 ¥9,990	3	36604 ¥9,990	3	36607 ¥19,980	3	36608 ¥19,980	3	36609 ¥19,980
M 8 × 1.25	3	36650 ¥20,400	3	36651 ¥20,400	3	36652 ¥10,200	3	36653 ¥10,200	3	36654 ¥10,200	3	36657 ¥20,400	3	36658 ¥20,400	3	36659 ¥20,400
M 8 × 1	3	36660 ¥19,800	3	36661 ¥19,800	3	36662 ¥9,900	3	36663 ¥9,900	3	36664 ¥9,900	3	36667 ¥19,800	3	36668 ¥19,800	3	36669 ¥19,800
M10 × 1.5	3	36700 ¥20,600	3	36701 ¥20,600	3	36702 ¥10,300	3	36703 ¥10,300	3	36704 ¥10,300	3	36707 ¥20,600	3	36708 ¥20,600	3	36709 ¥20,600
M10 × 1.25	3	36710 ¥19,800	3	36711 ¥19,800	3	36712 ¥9,900	3	36713 ¥9,900	3	36714 ¥9,900	3	36717 ¥19,800	3	36718 ¥19,800	3	36719 ¥19,800
M12 × 1.75	3	36760 ¥21,200	3	36761 ¥21,200	3	36762 ¥10,600	3	36763 ¥10,600	3	36764 ¥10,600	3	36767 ¥21,200	3	36768 ¥21,200	3	36769 ¥21,200
M12 × 1.5	3	36770 ¥20,800	3	36771 ¥20,800	3	36772 ¥10,400	3	36773 ¥10,400	3	36774 ¥10,400	3	36777 ¥20,800	3	36778 ¥20,800	3	36779 ¥20,800
M12 × 1.25	3	36780 ¥21,200	3	36781 ¥21,200	3	36782 ¥10,600	3	36783 ¥10,600	3	36784 ¥10,600	3	36787 ¥21,200	3	36788 ¥21,200	3	36789 ¥21,200
M12 × 1	3	36790 ¥22,400	3	36791 ¥22,400	3	36792 ¥11,200	3	36793 ¥11,200	3	36794 ¥11,200	3	36797 ¥22,400	3	36798 ¥22,400	3	36799 ¥22,400
M14 × 2	3	36810 ¥22,400	3	36811 ¥22,400	3	36812 ¥11,200	3	36813 ¥11,200	3	36814 ¥11,200	3	36817 ¥22,400	3	36818 ¥22,400	3	36819 ¥22,400
M14 × 1.5	3	36820 ¥22,000	3	36821 ¥22,000	3	36822 ¥11,000	3	36823 ¥11,000	3	36824 ¥11,000	3	36827 ¥22,000	3	36828 ¥22,000	3	36829 ¥22,000
M16 × 2	3	36860 ¥23,600	3	36861 ¥23,600	3	36862 ¥11,800	3	36863 ¥11,800	3	36864 ¥11,800	3	36867 ¥23,600	3	36868 ¥23,600	3	36869 ¥23,600
M16 × 1.5	3	36870 ¥22,800	3	36871 ¥22,800	3	36872 ¥11,400	3	36873 ¥11,400	3	36874 ¥11,400	3	36877 ¥22,800	3	36878 ¥22,800	3	36879 ¥22,800

*1: 首下長・ハンドル形状寸法は、P.923-1・923-2を参照下さい。

*1: Refer to pp. 923-1 and 923-2 for the neck length and handle shape dimensions.

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
Stock are categorized in section D (Standard stock item).