

ねじ用限界ゲージ首長タイプ(LG)

Thread Limit Gauge (long neck type)



ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。
※有効ねじ長さの判定には使用できません。有効ねじ長の判定をご検討の場合は当社営業へ
ご相談下さい。

Thread plug gauge with only the neck of the thread limit plug gauge lengthened.

*Cannot be used to determine the effective thread length. Please consult with your nearest OSG sales office if required.

JIS (ISO等級)
JIS (ISO)

メートル(M) ねじ Metric screw threads

呼び Thread Size ねじサイズ×ピッチ× L Pitch	ハンドル長 Handle Length	プラグ Plug			
		GPNP		GP	
		精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
M 2 × 0.4 × 30	40	6H	9344120	6H	9344122
			¥57,200		¥28,600
M 2.5 × 0.45 × 30	40	6H	9344130	6H	9344132
			¥52,800		¥26,400
M 2.6 × 0.45 × 30	40	6H	9344140	6H	9344142
			¥54,400		¥27,200
M 3 × 0.5 × 30	40	6H	9344150	6H	9344152
			¥52,000		¥26,000
M 4 × 0.7 × 40	48	6H	9344160	6H	9344162
			¥50,000		¥25,000
M 5 × 0.8 × 40	48	6H	9344170	6H	9344172
			¥45,600		¥22,800
M 6 × 1 × 40	48	6H	9344180	6H	9344182
			¥44,800		¥22,400
M 8 × 1.25 × 40	56	6H	9344190	6H	9344192
			¥41,200		¥20,600
M 10 × 1.5 × 50	56	6H	9344200	6H	9344202
			¥41,600		¥20,800
M 10 × 1.25 × 50	56	6H	9344210	6H	9344212
			¥41,600		¥20,800
M 12 × 1.75 × 50	63	6H	9344220	6H	9344222
			¥42,400		¥21,200
M 12 × 1.25 × 50	63	6H	9344230	6H	9344232
			¥42,400		¥21,200

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。

Stock are categorized in section D (Standard stock item).

※1:プラグゲージとハンドルは圧入組立の為、寸法のバラツキ(±1.5mm程度)があります。

※2:ワークとの干渉確認には2mm以上の余裕を確認してからご使用下さい。

※3:有効ねじ長の測定はできません。

※1:The dimensions of the plug gauge and handle vary due to press-fitting (± 1.5 mm).

※2:Please confirm that there is at least 2 mm between the handle and the

workpiece with no interference before purchasing.

※3:The effective thread length cannot be measured.