

ねじ用限界ゲージ(LG)

Limit gauges for screw threads



ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージ方式となります。
UNJ thread ring gauge in compliance with ANSI/ASME B1.2. The gauge system is not the adjustable gauge system of the ANSI standard, but the fixed gauge system of the JIS standard.

3A級
Class 3A

ユニファイ(UNJ)ねじ Unified inch screw threads (UNJ Thread form)

呼び Thread Size	リング Ring					
	GR		IR		WR	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
0.1380 - 32 UNJC	3A	9345057 ¥25,600	3A	9345058 ¥25,600	3A	9345059 ¥25,600
0.1640 - 32 UNJC	3A	9345067 ¥26,000	3A	9345068 ¥26,000	3A	9345069 ¥26,000
0.1900 - 32 UNJF	3A	9345077 ¥24,600	3A	9345078 ¥24,600	3A	9345079 ¥24,600
0.2160 - 28 UNJF	3A	9345087 ¥24,600	3A	9345088 ¥24,600	3A	9345089 ¥24,600
0.2500 - 28 UNJF	3A	9345097 ¥24,600	3A	9345098 ¥24,600	3A	9345099 ¥24,600
0.3125 - 18 UNJC	3A	9345107 ¥24,600	3A	9345108 ¥24,600	3A	9345109 ¥24,600
0.3125 - 24 UNJF	3A	9345117 ¥25,200	3A	9345118 ¥25,200	3A	9345119 ¥25,200
0.3750 - 24 UNJF	3A	9345127 ¥26,400	3A	9345128 ¥26,400	3A	9345129 ¥26,400
0.4375 - 20 UNJF	3A	9345137 ¥26,400	3A	9345138 ¥26,400	3A	9345139 ¥26,400
0.5000 - 20 UNJF	3A	9345147 ¥26,600	3A	9345148 ¥26,600	3A	9345149 ¥26,600
0.5625 - 18 UNJF	3A	9345157 ¥28,000	3A	9345158 ¥28,000	3A	9345159 ¥28,000
0.6250 - 18 UNJF	3A	9345167 ¥29,000	3A	9345168 ¥29,000	3A	9345169 ¥29,000
0.7500 - 16 UNJF	3A	9345177 ¥31,800	3A	9345178 ¥31,800	3A	9345179 ¥31,800

※UNJは"ANSI/ASME B1.2"準用です。
※UNJ is manufactured in correspondence to "ANSI / ASME B1.2".

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
Stock are categorized in section D (Standard stock item).

ゲージ方式はJIS規格に準拠した検査用と工作用があります。ANSI規格のゲージ方式ではありません。
There are two types of gauges in compliance with JIS standards, one for inspection and one for working. Not ANSI standard gauge system.

- ドリル DRILLS
- タップ TAPS
- ゲージ GAUGES
- GAUGES STOCK LIST
在庫一覧表
- 丸ダイス ROUND DIES
- 丸造り工具 ROUNDING DIES
- 各種製品 OTHER PRODUCTS
- 索引 INDEX
- ねじ用限界ゲージ LIMIT GAUGES FOR SCREW THREADS
- PARALLEL PIPE THREADS
管用平行ねじゲージ
- LIMIT PLUG GAUGE FOR HORIZONTAL DIAMETER
内径プラグゲージ
- LIMIT GAUGES FOR ROSET SCREW THREADS
インサートねじ用ゲージ
- STANDARD SCREW THREAD GAUGES
標準ねじゲージ
- GAUGES FOR TAPER PIPE THREADS
管用テーパねじゲージ
- PLAIN LIMIT GAUGES
限界プレーンゲージ
- MASTER RING GAUGES
基準リングゲージ
- NON-ROSET PLUG FOR ROSET SCREW GAUGE
非ロセットねじプラグゲージ
- ROSET PLUG FOR ROSET SCREW GAUGE
ロセットねじプラグゲージ
- CARBIDE LIMIT GAUGES FOR SCREW THREADS
超硬ねじ用限界ゲージ