


DLCコーティングねじ用限界ゲージ(DLC-LG)

DLC Coated Thread Limit Gauge



注: 溶着しやすい通り側ゲージのみDLCコーティングを施しています。
DLC coating is applied only to the go side of the gauge, which is easy to weld.

2級 (従来JIS)
Class 2 (Previous JIS)

メートル(M) ねじ Metric screw threads

呼び Thread Size	プラグ Plug					
	GPIP		GPWP		GP	
	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)	精度 Class	ツールNo. EDP No. 標準価格 (Yen)
M 2 × 0.4	2	9344460 ¥29,740	2	9344461 ¥29,740	2	9344462 ¥17,340
M 2.5 × 0.45	2	9344470 ¥26,660	2	9344471 ¥26,660	2	9344472 ¥15,560
M 2.6 × 0.45	2	9344480 ¥27,840	2	9344481 ¥27,840	2	9344482 ¥16,240
M 3 × 0.5	2	9344490 ¥26,240	2	9344491 ¥26,240	2	9344492 ¥15,340
M 4 × 0.7	2	9344500 ¥24,760	2	9344501 ¥24,760	2	9344502 ¥14,460
M 5 × 0.8	2	9344510 ¥24,540	2	9344511 ¥24,540	2	9344512 ¥14,340
M 6 × 1	2	9344520 ¥23,990	2	9344521 ¥23,990	2	9344522 ¥14,000
M 8 × 1.25	2	9344530 ¥24,540	2	9344531 ¥24,540	2	9344532 ¥14,340
M 10 × 1.5	2	9344540 ¥24,760	2	9344541 ¥24,760	2	9344542 ¥14,460
M 10 × 1.25	2	9344550 ¥23,800	2	9344551 ¥23,800	2	9344552 ¥13,900
M 12 × 1.75	2	9344560 ¥25,500	2	9344561 ¥25,500	2	9344562 ¥14,900

※1: 首下長・ハンドル形状寸法は、P.923-1・923-2を参照下さい。
※1: Refer to pp. 923-1 and 923-2 for the neck length and handle shape dimensions.

在庫区分は全てD(標準在庫品)となります。
Stock are categorized in section D (Standard stock item).

ドリル
タッブ
ゲージ
GAUGES STOCK LIST
在庫一覧表
丸ダイス
ROUND DIES
限度器具
LIMITING DIES
各種製品
OTHER PRODUCTS
索引
INDEX
LIMIT GAUGES FOR SCREW THREADS
ねじ用限界ゲージ
PARALLEL PIPE THREADS
管用平行ねじゲージ
LIMIT GAUGE FOR NIPPLE DIAMETER
内径プラグゲージ
LIMIT GAUGES FOR NUT/SCREW THREADS
インサートねじ用ゲージ
STANDARD SCREW THREAD GAUGES
標準ねじゲージ
GAUGES FOR TAPER PIPE THREADS
管用テーパねじゲージ
PLAIN LIMIT GAUGES
限界プレーンゲージ
MASTER RING GAUGES
基準リングゲージ
NIPPLED PLUGGED SCREWING GAUGE
摩耗点検ねじプラグゲージ
ROWER'S LIMIT GAUGE FOR SCREW THREADS
粉末ハイスねじ用限界ゲージ
CARBIDE LIMIT GAUGES FOR SCREW THREADS
超硬ねじ用限界ゲージ